
# SILVYN® LGEF-M

SILVYN® LGEF-M är en metriskt gängad anslutningsarmatur i rostfritt stål för fast installation



Värmebeständig

Köldbeständig

Korrosionsbeständig

Mekanisk resistens

Utrymmeskrav

Robust

## Fördelar

För fasta applikationer
Hög draghållfasthet
Utrymmesbesparande

## Användningsområden

I kombination med skyddsslang:
SILVYN® SSU / SSUE
Applikationer med hög mekanisk belastning

## Design

Metrisk gänga
Sexkantskrage
Toppmutter

Senaste uppdatering (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® LGEF-M

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001180<br>ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001180<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för metallskyddsslang |
| Certifikat: | IEC EN 61386-23 |
| Material: | Förnicklad mässing<br>Rostfritt stål AISI 316 |
| Skyddsklass: | IP 40 |
| Temperaturområde: | -100 °C till +400 °C |

## Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

# SILVYN® LGEF-M

Produktinformation

| Art nr | Metrisk storlek | Nyckelvidd (mm) | Total längd mm | Gänglängd mm | Passar till SILVYN® SSU/SSUE | Antal / förp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVYN® LGEF-M (Rostfri) | | | | | | |
| 55503200 | 12 x 1,5 | 14 | 21 | 7 | 10 | 1 |
| 55503201 | 16 x 1,5 | 19 | 23 | 10 | 12 | 1 |
| 55503202 | 16 x 1,5 | 19 | 25 | 10 | 16 | 1 |
| 55503203 | 20 x 1,5 | 24 | 26,3 | 10 | 20 | 1 |
| 55503204 | 25 x 1,5 | 29 | 29,5 | 10 | 25 | 1 |
| 55503205 | 32 x 1,5 | 38 | 36,8 | 13 | 32 | 1 |
| 55503206 | 40 x 1,5 | 48 | 39 | 14 | 40 | 1 |
| 55503207 | 50 x 1,5 | 58 | 42 | 15 | 50 | 1 |
| SILVYN® LGEF-M (Förnicklad mässing) | | | | | | |
| 55503168 | 12 x 1,5 | 13 | 21 | 7 | 10 | 10 |
| 55503169 | 16 x 1,5 | 17 | 23 | 10 | 12 | 10 |
| 55503170 | 16 x 1,5 | 20 | 25 | 10 | 16 | 10 |
| 55503171 | 20 x 1,5 | 22 | 25 | 10 | 16 | 10 |
| 55503172 | 20 x 1,5 | 24 | 26,3 | 10 | 20 | 10 |
| 55503173 | 25 x 1,5 | 29 | 29,5 | 10 | 25 | 10 |
| 55503174 | 32 x 1,5 | 36 | 36,8 | 13 | 32 | 2 |
| 55503175 | 40 x 1,5 | 48 | 39 | 14 | 40 | 2 |
| 55503176 | 50 x 1,5 | 58 | 42 | 15 | 50 | 1 |
| 55503177 | 63 x 1,5 | 70 | 50 | 18 | 63 | 1 |
| 55503178 | 75 x 1,5 | 84 | 60 | 20 | 75 | 1 |

Senaste uppdatering (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16