

SILVYN® UI 511

SILVYN® UI 511 - metalledare i rostfritt stål med dubbel-krokprofil (AGRAFF-profil) för de högsta mekaniska belastningarna, mycket korrosionsresistent

Info

Dubbel sammankopplad agraffprofil
För mycket höga mekaniska krav



Värmebeständig



Köldbeständig



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

Vridtålig och mycket flexibel
Korrosionsbeständig
Hög mekanisk hållfasthet
Lämplig för utomhusbruk och även direkt i mark
Hög draghållfasthet

Användningsområden

Offshore-anläggningar

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® UI 511

Mätteknik
Anläggningsteknik
Stålindustri
Applikationer med höga mekaniska krav

Produktegenskaper

Rostfritt stål AISI 304

Design

Metallspiral slang i rostfritt stål, självlåsande spiral (agraff)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Description: Metallskyddsslang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001179

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Metallskyddsslang

Övrigt:

Storlek 2-tum lagerförs inte!

Material:

Rostfritt stål AISI 304

DW nr. 1.4302

Skyddsklass:

IP40

Temperaturområde:

-40°C till +600°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SILVYN® UI 511

Art nr	Nominell storlek AD	ID x OD mm	Statisk/dynamisk böjningsradie i mm	Förp. (m)
SILVYN® UI 511				
61799815	5/16"	9.5 x 12.5	50 / 60	30
61799816	3/8"	13.0 x 16.0	65 / 80	30
61799817	1/2"	17.0 x 21.0	75 / 100	30
61799818	3/4"	22.0 x 26.0	90 / 125	30
61799819	1"	26.0 x 30.0	120 / 160	30
61799820	1 1/4"	34.0 x 39.0	175 / 220	30
61799822	2"	51.6 x 55.7	285 / 340	15