


SILVYN® UI COMPACT M

SILVYN® UI COMPACT M - nickelpäterad anslutningsarmatur i mässing för användning med SILVYN® UI 511

Info

Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig



UV-beständig

Fördelar

God kemisk beständighet
Hög mekanisk belastning
Hög draghållfasthet
Korrosionsbeständig

Användningsområden

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® UI COMPACT M

I kombination med skyddsslang:
SILVYN® UI 511

Design

Metrisk gänga
Sexkantskrage
Gängad anslutning
Toppmutter

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective
metallic hose

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för metallskyddsslang

Material:

Rostfritt stål AISI 304
DW nr. 1.4302
Förnicklad mässing

Skyddsklass:

IP 40

Temperaturområde:

-45°C till +105°C (med O-ring)
-55°C till +260°C (utan O-ring)

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SILVYN® UI COMPACT M

Art nr	Metrisk storlek	Fri öppning (mm)	Lämplig för SILVYN® UI 511	Antal / förp.
SILVYN® UI COMPACT M (Rostfri)				
61803880	16 x 1,5	9,8	3/8"	1
61803881	20 x 1,5/1	9,8	3/8"	1
61803882	20 x 1,5/2	13,9	1/2"	1
61803883	25 x 1,5	18,5	3/4"	1
61803884	32 x 1,5	22,8	1"	1
61803885	40 x 1,5	30,8	1 1/4"	1
61803886	50 x 1,5	36,8	1 1/2"	1
61803887	63 x 1,5	47,8	2"	1
SILVYN® UI COMPACT M (förnicklad mässing)				
61803870	16 x 1,5/1	6,8	5/16"	1
61803871	16 x 1,5/2	9,8	3/8"	1
61803872	20 x 1,5/1	6,8	5/16"	1
61803873	20 x 1,5/2	9,8	3/8"	1
61803874	20 x 1,5/3	13,9	1/2"	1
61803875	25 x 1,5	18,5	3/4"	1
61803876	32 x 1,5	22,8	1"	1
61803877	40 x 1,5	30,8	1 1/4"	1
61803878	50 x 1,5	36,9	1 1/2"	1
61803879	63 x 1,5	47,9	2"	1