

SILVYN® COMPACT M

Förnicklad mässingsförskruvning med kompakta mått i olika utföranden

SILVYN® COMPACT M är en nickelpläterad anslutningsarmatur i mässing med polerad yta som ger IP67-skydd

Info

Utrymmesoptimerad design



Mekanisk resistens



Låg vikt



Utrymmeskrav



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

Utrymmesoptimerad
Hög mekanisk hållfasthet
Hög draghållfasthet
Korrosionsbeständig

Användningsområden

I kombination med skyddsslang:
Lämplig för SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX
Maskinteknik
Spårbundna applikationer

Senaste uppdatering (23.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® COMPACT M

Design

Metrisk gänga
Sexkantskrage
Gängad anslutning
Toppmutter

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för metallskyddsslang
Standarder/Godkännanden:	UL 514B
Vid förfrågan:	Finns tillgänglig i rostfritt stål
Material:	Förnicklad mässing Tätning: polyamid O-ring: NBR
Skyddsklass:	IP 66 IP 67
Temperaturområde:	-45°C till +105°C

Observera

* Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SILVYN® COMPACT M

Art nr	Metrisk storlek	Lämplig för SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX	Antal / förp.
61803800	16 x 1,5	3/8"	10
61803801	20 x 1,5	3/8"	10
61803802	20 x 1,5	1/2"	10
61803803	25 x 1,5	3/4"	5
61803804	32 x 1,5	1"	5
61803805	40 x 1,5	1 1/4"	5
61803806	50 x 1,5	1 1/2"	2
61803807	63 x 1,5	2"	2
61803850	16 x 1,5	3/8"	10
61803851	20 x 1,5	3/8"	10
61803852	20 x 1,5	1/2"	10
61803853	25 x 1,5	3/4"	5
61803854	32 x 1,5	1"	5
SILVYN® COMPACT 90° M			
61803808	16 x 1,5	3/8"	10
61803809	20 x 1,5	3/8"	10
61803810	20 x 1,5	1/2"	10
61803811	25 x 1,5	3/4"	5
61803812	32 x 1,5	1"	5
61803813	40 x 1,5	1 1/4"	5
61803814	50 x 1,5	1 1/2"	2
61803815	63 x 1,5	2"	2

Senaste uppdatering (23.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16