

SILVYN® COMPACT NPT

Förnicklad mässingsförskruvning med kompakta mått i olika utföranden

SILVYN® COMPACT NPT - nickelpäterad anslutningsarmatur i mässing med polerad yta som ger IP67-skydd

Info

Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.



Mekanisk resistens



Låg vikt



Utrymmeskrav



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

Utrymmesoptimerad
Hög mekanisk hållfasthet
Hög draghållfasthet
Korrosionsbeständig

Användningsområden

I kombination med skyddsslang:
Lämplig för SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX
Maskinteknik
Spårbundna applikationer

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® COMPACT NPT

Design

NPT gänga
Sexkantsskrage
Gängad anslutning
Toppmutter

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för metallskyddsslang

Standarder/Godkännanden:

UL 514B

Material:

Förnicklad mässing
Tätning: polyamid
O-ring: NBR

Skyddsklass:

IP 67

Temperaturområde:

-45°C till +105°C

Observera

* Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SILVYN® COMPACT NPT

Art nr	NPT storlek	Lämplig för SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX	Lämplig till SILVYN® HIPROJACKET	Antal / förp.
SILVYN® COMPACT NPT				
61803832	1/2"	3/8"	13	10
61803833	1/2"	1/2"	16	10
61803834	3/4"	3/4"	22	5
61803835	1"	1"	25	5
61803836	1 1/4"	1 1/4"	35	2
61803837	1 1/2"	1 1/2"	38	2
61803838	2"	2"	51	2
SILVYN® COMPACT 90° NPT				
61803839	1/2"	3/8"	13	10
61803840	1/2"	1/2"	16	10
61803841	3/4"	3/4"	22	5
61803842	1"	1"	25	5
61803843	1 1/4"	1 1/4"	35	2
61803844	1 1/2"	1 1/2"	38	2
61803845	2"	2"	51	2