

SILVYN® ELT

SILVYN® ELT - plastspiral skyddsanslutning med hård PVC-spiral och annorlunda design



Monteringstid



Temperaturbeständig

Fördelar

Hög temperaturbeständighet
Enkel montering av kablar och ledningar
Böjbar
Krossresistent
Ett fullt ut isolerat system när det används i kombination med SILVYN® MPC/MPC-M

Användningsområden

Maskinteknik
Verktygsmaskiner
Maskinkonstruktion
Applikationer med högre temperaturer

Produktegenskaper

Hög temperaturbeständighet
Slät innervägg
Flexibel
Måttstabil

Standarder/Godkännanden

UL FILE E308201
ECOLAB®
Industristandard inom området professionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion

SILVYN® ELT

Design

Integrerad hård PVC-spiral
Mantel i mjuk (modifierad) PVC

Övrigt

Slät version är inte UL recognized

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Class-Description: Plastsyddsslang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001177

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Plastsyddsslang

Certifikat:

IEC EN 61386-23

Färg:

Blå (RAL 5012)

Material:

Mantel i mjuk PVC, spiral i hård PVC

Temperaturområde:

-20°C till +90°C

Observera



Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SILVYN® ELT

Art nr	Nominell storlek AD	ID x OD mm	Böjningsradie (mm)	Lämplig för SILVYN® MPC-M/MPC 90° M	Lämplig för SILVYN® MPC	Lämplig för SILVYN® MPC 90°	Förp. (m)
SILVYN® ELT							
61751700	12	10 x 14.5	25	16/1	9	9	30
61751710	16	12 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751720	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751730	25	22 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	30
61751740	30	25 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	30
61751750	32	28 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	30
61751760	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36	30
61751770	50	40 x 46.4	105	50 x 1,5	42	-	30
61751780	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-	30
SILVYN® ELT slät							
61751701	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61751711	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751721	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751731	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61751751	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61751761	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61751771	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61751781	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30

SILVYN® ELT



Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16