

SILVYN® FG NM

SILVYN® FG NM med blått hölje för certifierad användning i livsmedels- och dryckesindustrin

Info

Slang helt i plast

Särskilt för livsmedels- och dryckesindustrin



Livsmedelsindustrin



God kemisk resistens



Tillförlitlighet



Vattentät

Fördelar

FDA-godkänd

Slät, blå yta för enkel rengöring

Vätsketät

Användningsområden

Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter

Förpackningsmaskiner för livsmedelsindustrin

Läkemedelsindustri

Maskinteknik

Anläggningsteknik

Produktegenskaper

Flexibel

Måttstabil

Senaste uppdatering (07.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FG NM

Flamhämmande

Standarder/Godkännanden

Certifierad enligt FDA CFR 21 och NSF 51 (standard i USA)

ECOLAB®

Industristandard inom området professionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion

Design

Innerspiral i hård PVC

Mantel av FDA-godkänd plast

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Class-Description: Plastskyddsslang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001177

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Plastskyddsslang

Certifikat:

FDA CFR 21

NSF 51

Vid förfrågan:

Finns i grå och vit

Färg:

Blå

Material:

Mantel i mjuk PVC, spiral i hård PVC

Temperaturområde:

-20°C till +60°C

Kortvarigt: +80°C

Observera

* Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.



SILVYN® FG NM

Art nr	Nominell storlek AD	ID x OD mm	Böjningsradie (mm)	Förp. (m)
SILVYN® FG NM blue				
55503370	3/8"	12.6 x 17.8	70	30
55503371	1/2"	16.0 x 21.1	100	30
55503372	3/4"	21.0 x 26.4	130	30
55503373	1"	26.5 x 33.1	180	30
55503374	1 1/4"	35.1 x 41.8	225	15
55503375	1 1/2"	40.3 x 47.8	255	15
55503376	2"	51.6 x 59.9	310	15