
SILVYN® FG

SILVYN® FG metalledare med vitt PVC-hölje för certifierad användning i livsmedels- och dryckesindustrin

Info
Särskilt för livsmedels- och dryckesindustrin





Livsmedelsindustrin

God kemisk resistens

Mekanisk resistens

Robust

Vattentät

Fördelar
FDA-godkänd
Lätt att rengöra tack vare glatt, vit yta
Vätsketät
Hög draghållfasthet
Hög slagtålighet

Användningsområden
Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
Förpackningsmaskiner för livsmedelsindustrin
Läkemedelsindustri
Maskinteknik
Anläggningsteknik

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FG

Produktegenskaper
Flexibel
Krossresistent
Slagbeständig
Hög draghållfasthet

Standarder/Godkännanden
Certifierad enligt FDA CFR 21 och NSF 51 (standard i USA)

Design
Kraftig metallspiralslang
Mantel av FDA-godkänd plast

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Metallskyddsslang
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Metallskyddsslang
Färg:	Vit Blå
Material:	Galvaniserat stål med special-PVC-mantel
Temperaturområde:	-20 °C till +60 °C Kortvarigt: +80 °C℃

Observera
* Icke LAPP-produkt
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

SILVYN® FG

Produktinformation

Art nr	Nominell storlek AD	ID x OD mm	Böjningsradie (mm)	Förp. (m)
SILVYN® FG vit				
55503279	3/8"	12.6 x 17.8	60	30
55503280	1/2"	16.0 x 21.1	75	30
55503281	3/4"	21.0 x 26.4	90	30
55503282	1"	26.5 x 33.1	120	30
55503283	1 1/4"	35.1 x 41.8	135	15
55503284	1 1/2"	40.3 x 47.8	165	15
55503285	2"	51.6 x 59.9	210	15

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16