

SILVYN® HFX

SILVYN® HFX är en vätsketät, kemiskt beständig ledare med låst profil och PUR-hölje



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Köldbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Robust



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig



UV-beständig



Vattentät

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HFX



Fördelar

Slagbeständig
Robust
Nötningskydd
Hög beständighet mot olja, bensin, syror och fetter
Vätsketät

Användningsområden

Maskinteknik
Pappersindustrin
Mät- och styrteknik
Spårbundna applikationer
Utomhus

Produktgenskaper

UV-beständig
Halogenfri och brandspridningsklassad
Hög mekanisk och kemisk resistens

Design

Kraftig metallspiralssläng
PUR yttermantel

Övrigt

Förpackning = 10 m (vid förfrågan)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Description: Metallskyddssläng

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001179

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Metallskyddssläng

Vid förfrågan:

Längre längder på trumma, 10 m spolar vid förfrågan

Färg:

Svart

Material:

Galvaniserat stål med PUR-mantel

Temperaturområde:

-55 °C till +105 °C
under kort tid upp till +125 °C

Observera

* Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppertillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SILVYN® HFX

Art nr	Nominell storlek AD	ID x OD mm	Böjningsradie (mm)	Förp. (m)
SILVYN® HFX				
64400200	5/16"	10.1 x 14.4	65	30
64400210	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
64400220	1/2"	16 x 21.1	110	30
64400230	3/4"	21 x 26.4	140	30
64400240	1"	26.5 x 33.1	170	30
64400250	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
64400251	1 1/2"	40,3 x 47,8	250	15
64400252	2"	51,6 x 59,9	300	15

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16