
# SILVYN® HYGIENIC

Armaturen i rostfritt stål SILVYN® HYGIENIC är utformad enligt de industriella hygienkraven

**Info**
Idealisk för hygieniskt kritiska områden - resistent, kantfri, robust och tillförlitlig
Inga glipor eller håligheter - så ingen risk för kontaminering i livsmedelsmaskiner, anläggningar eller komponenter







- Livsmedelsindustrin
- Maskin- och anläggningkonstruktion
- God kemisk resistens
- Köldbeständig
- Korrosionsbeständig
- Mekanisk resistens
- Oljeresistent
- Robust
- Tillförlitlighet

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® HYGIENIC


Temperaturbeständig


Vattentät

## Fördelar
Slät design lätt att rengöra
Släta ytor och inga kanter förebygger ansamling av vätskor och bildande av mikroorganismer

## Användningsområden
Livsmedelsmaskiner, utrustning och komponenter
Läkemedelsindustri
Maskinteknik

## Produktegenskaper
Hög kemisk och termisk beständighet mot aggressiva medier som rengörings- och desinfektionsmedel, syror och alkalier

## Standarder/Godkännanden
DIN EN 1672-2
Riktlinjer vid maskinkonstruktion
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

## Design
Material och form ger en enkel och säker rengöring
Eftersom packningen är blå skiljer den sig kraftigt från livsmedlet
Nyckelgrepp för standardverktyg

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001180<br>ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001180<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för metallskyddsslang |
| Standarder/Godkännanden: | IEC EN 61386-23 |
| Material: | Förskruvningskropp: Rostfritt stål (AISI316)<br>Insats: Förnicklad mässing<br>Innertätning: Polyamid 6<br>Yttre tätning: Gummi |
| Skyddsklass: | IP66<br>IP67<br>IP68 (2 bar)<br>IP69 |
| Temperaturområde: | -50 °C till +135 °C |

## Observera
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® HYGIENIC

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

# SILVYN® HYGIENIC

Produktinformation

| Art nr | Metrisk storlek | Fri öppning (mm) | Lämplig slang nominell storlek | Antal / förp. |
|---|---|---|---|---|
| SILVYN® HYGIENIC | | | | |
| 55510700 | 16 x 1,5 | 10,7 | 3/8" | 1 |
| 55510701 | 20 x 1,5 | 14,5 | 1/2" | 1 |
| 55510702 | 25 x 1,5 | 18,7 | 3/4" | 1 |
| 55510703 | 32 x 1,5 | 24,6 | 1" | 1 |
| 55510704 | 40 x 1,5 | 32,7 | 1 1/4" | 1 |
| 55510705 | 50 x 1,5 | 37,7 | 1 1/2" | 1 |

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® HYGIENIC



Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16