

SILVYN® HYGIENIC

Armaturen i rostfritt stål SILVYN® HYGIENIC är utformad enligt de industriella hygienkraven

Info

Idealisk för hygieniskt kritiska områden - resistent, kantfri, robust och tillförlitlig
Inga glipor eller håligheter - så ingen risk för kontaminering i livsmedelsmaskiner, anläggningar eller komponenter



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



God kemisk resistens



Köldbeständig



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Robust



Tillförlitlighet

Senaste uppdatering (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HYGIENIC



Temperaturbeständig



Vattentät

Fördelar

Slät design lätt att rengöra

Släta ytor och inga kanter förebygger ansamling av vätskor och bildande av mikroorganismer

Användningsområden

Livsmedelsmaskiner, utrustning och komponenter

Läkemedelsindustri

Maskinteknik

Produktgenskaper

Hög kemisk och termisk beständighet mot aggressiva medier som rengörings- och desinfektionsmedel, syror och alkalier

Standarder/Godkännanden

DIN EN 1672-2

Riktlinjer vid maskinkonstruktion

DIN EN ISO 14159

Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Design

Material och form ger en enkel och säker rengöring

Eftersom packningen är blå skiljer den sig kraftigt från livsmedlet

Nyckelgrepp för standardverktyg

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för metallskyddsslang

Standarder/Godkännanden:

IEC EN 61386-23

Material:

Förskruvningskropp: Rostfritt stål (AISI316)

Insats: Förnicklad mässing

Innertätning: Polyamid 6

Yttre tätning: Gummi

Skyddsklass:

IP66

IP67

IP68 (2 bar)

IP69

Temperaturområde:

-50 °C till +135 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Senaste uppdatering (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HYGIENIC

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SILVYN® HYGIENIC

Art nr	Metrisk storlek	Fri öppning (mm)	Lämplig slang nominell storlek	Antal / förp.
SILVYN® HYGIENIC				
55510700	16 x 1,5	10,7	3/8"	1
55510701	20 x 1,5	14,5	1/2"	1
55510702	25 x 1,5	18,7	3/4"	1
55510703	32 x 1,5	24,6	1"	1
55510704	40 x 1,5	32,7	1 1/4"	1
55510705	50 x 1,5	37,7	1 1/2"	1

Senaste uppdatering (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® HYGIENIC

