

SILVYN® MPC 90°

SILVYN® MPC 90° - anslutningsarmatur för användning med SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Halogenfri



Mekanisk resistens



Monteringstid



Oljeresistent



Optimal dragavlastning



Robust



Temperaturbeständig



UV-beständig

Fördelar

Universell

Snabb och enkel montering

90° förskruvning

Användningsområden

I kombination med skyddsslang:

SILVYN® EL/ELO/ELU/ELT/ELR (skyddsslangar)

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC 90°

Produktegenskaper

Dammskydd

Fuktskydd

Säkrar hög draghållfasthet och mekaniskt skydd

Standarder/Godkännanden

UL FILE E308201

Design

PG-gänga

90° böj med krök, integrerad slanganslutning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class-Description: Skruvanslutning för korrugerad plastslang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för plastskyddsslang

Certifikat:

IEC EN 61386-23

Färg:

Svart (RAL 9005), UV-beständig

Grå (RAL 7001)

Material:

PA66

Halogenfri

Skyddsklass:

IP 65 med korrugerad skyddsslang

IP 67 + IP 68 (2bar) med slät skyddsslang

Temperaturområde:

-40°C till +120°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SILVYN® MPC 90°

Art nr	PG-gånga	Fri öppning (mm)	Lämplig för SILVYN® SI	Lämplig för SILVYN® SP/SP-PU	För SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Antal / förp.
SILVYN® MPC 90° svart						
55502486	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502487	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502488	16	14,5	-	-	20	10
55502489	21	19	-	16 x 20	25	10
55502490	29	24,5	-	16 x 20	32	10
55502493	36	33	-	-	40	2
SILVYN® MPC 90° grå						
55502370	11	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502371	13,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502372	16	14,5	-	-	20	10
55502373	21	19	-	16 x 20	25	10
55502374	29	24,5	-	16 x 20	32	10
55502375	36	33	-	-	40	2

Senaste uppdatering (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktsvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16