

SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M - anslutningsarmatur för användning med SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Halogenfri



Mekanisk resistens



Monteringstid



Oljeresistent



Optimal dragavlastning



Robust



Temperaturbeständig



UV-beständig

Fördelar

Universell

Snabb och enkel montering

Användningsområden

I kombination med skyddsslang:

SILVYN® EL/ELO/ELU/ELT/ELR (skyddsslangar)

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC-M

Produktegenskaper

Dammskydd

Fuktskydd

Säkrar hög draghållfasthet och mekaniskt skydd

Standarder/Godkännanden

UL FILE E308201

Design

Metrisk gänga

Sexkantkrage med slanganslutning

Övrigt

Versioner med PG-gänga finns i online katalogen

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class-Description: Skruvanslutning för korrugerad plastslang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för plastskyddsslang

Certifikat:

IEC EN 61386-23

Färg:

Svart (RAL 9005), UV-beständig

Grå (RAL 7001)

Material:

PA66

Halogenfri

Skyddsklass:

IP 65 med korrugerad skyddsslang

IP 67 + IP 68 (2bar) med slät skyddsslang

Temperaturområde:

-40°C till +120°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SILVYN® MPC-M

Art nr	Metrisk storlek	Fri öppning (mm)	Lämplig för SILVYN® SI	Lämplig för SILVYN® SP/SP-PU	För SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Antal / förp.
SILVYN® MPC-M svart						
55502460	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	12	10
55502461	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502462	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502463	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502464	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25	10
55502465	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30	10
55502469	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32	10
55502466	40 x 1,5	33	-	-	40	2
55502467	50 x 1,5	39	-	-	50	2
55502468	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63	1
SILVYN® MPC-M grå						
55502441	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	12	10
55502442	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502443	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502444	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502445	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25	10
55502446	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30	10
55502447	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32	10
55502448	40 x 1,5	33	-	-	40	2
55502449	50 x 1,5	39	-	-	50	2
55502439	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63	1