

SILVYN® OR

SILVYN® OR är en vätsketät, oljeresistent ledare med låst profil och ett särskilt PVC-hölje



Mekanisk resistens



Robust



Temperaturbeständig



Vattentät

Fördelar

Vätsketät
Hög draghållfasthet
Robust
Hög slagålgghet
Mycket olje- och syrabeständig

Användningsområden

Maskinteknik
Anläggningsteknik
Transformator konstruktion
Spårbundna applikationer
Pappersindustrin

Design

Kraftig metallspiral slang
Mantel i plast

Övrigt

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® OR

Förpackning = 10 m (vid förfrågan)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Description: Metallskyddsslang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001179

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Metallskyddsslang

Vid förfrågan:

Längre längder på trumma, 10 m spolar vid förfrågan

Färg:

Svart

Material:

Galvaniserat stål med special-PVC-mantel

Temperaturområde:

-20°C till +100°C

Kortvarigt: upp till +120°C

Observera

* Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.



SILVYN® OR

Art nr	Nominell storlek AD	ID x OD mm	Böjningsradie (mm)	Förp. (m)
SILVYN® OR				
61712840	3/8"	12.6 x 17.8	85	75
61712850	1/2"	16 x 21.1	110	60
61712860	3/4"	21 x 26.4	140	50
61712870	1"	26.5 x 33	170	30
61712880	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	30
61712890	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
61712900	2"	51.6 x 59.9	300	15