


SILVYN® TÄTNINGSBRICKA

SILVYN® SEALING WASHER - för metriska gängor



Halogenfri



Maximalt skydd mot vibrationer



Oljeresistent



Tillförlitlighet

Användningsområden

Extra tätning till gängsidan på slang- och kabelförskruvningar

Produktegenskaper

Rillor på båda sidorna för bättre tätningsfunktion
Oljeresistent

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

ETIM 5.0 Class-Description: Tätningsring

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001181

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tätningsring

Färg:

blå

Material:

Polyester Elastomer

Skyddsklass:

IP66

IP67

IP68 (5 bar)

IP69

Temperaturområde:

-50°C till +135°C

Observera

Senaste uppdatering (15.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® TÄTNINGSBRICKA

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SILVYN® TÄTNINGSBRICKA

Art nr	ID x OD mm	Metrisk storlek	Antal / förp.
SILVYN® TÄTNINGSBRICKA			
61809400	16.0 x 24.0	16 x 1,5	10
61809410	20.0 x 27.0	20 x 1,5	10
61809420	25.0 x 34.0	25 x 1,5	10
61809430	32.0 x 42.0	32 x 1,5	10
61809440	40.0 x 50.0	40 x 1,5	10
61809450	50.0 x 62.0	50 x 1,5	10