

DIN assorted boxes conductor end sleeves

DIN-ändhylsorna till ledare förvaras i en smidig box sorterade i olika tvärsnitt för snabb åtkomst.



Halogenfri

Fördelar

Behändiga sortimentlådor - flera diametrar därmed alltid lättillgängliga

Standarder/Godkännanden

De isolerade ändhylsorna uppfyller kraven i DIN 46228, del 4 (0,25 mm² och 0,34 mm², ej standardiserad) i sortimentslådor

Design

DIN-sortimentsdosa I:

30x0,25 - 6 mm BU, 30x0,34 - 6 mm YE, 30x0,5 - 8 mm WH, 30x0,75 - 8 mm GY, 30x1,00 - 8 mm RD

DIN sortimentslåda II:50 x 0,5 - 8 mm Vit, 100 x 0,75 - 8 mm Grå, 100 x 1,00 - 8 mm Röd, 100 x 1,5 - 8 mm Svart, 50 x 2,5 - 8 mm Blå

DIN sortimentslåda III:40 x 4,00 - 10 mm Grå, 20 x 6,0 - 12 mm Gul, 20 x 10,00 - 12 mm Röd, 10 x 16,00 - 12 mm Blå

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000524

ETIM 5.0 Class-Description: Sortimentlådor för anslutnings- och förbindningsteknik

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000524

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sortimentlåda för anslutnings- och förbindningsteknik

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

DIN assorted boxes conductor end sleeves

Art nr	Benämning	För mm ²	Passande krimpinsats	Förp.
DIN sortimentsslåda				
61802040	DIN förvaringslåda I	0.25 - 1	PEW 12.090	150 x 1
61802041	DIN sortimentslåda II	0.5 - 2.5	PEW 12.090	400 x 1
61802042	DIN sortimentslåda III	4 - 16	PEW 12.090 / PEW 12.091	100 x 1

Senaste uppdatering (23.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16