

KEB 3550 krimpånger

KEB 3550 Krimptång för pressning av oisolerad och isolerad ändhylsa till ledare upp till 50 mm²



Fördelar

Unik mekanism reducerar den manuella kraften från 450 N till 250 N
Handtagen passar både små och stora händer
Låsfunktion som endast släpps efter slutförd pressning
Testad för minst 80 000 pressningar

Användningsområden

Mini-force verktyg för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor från 35 - 50 mm²

Produktegenskaper

Löser ut om pressningen måste avbrytas

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168

ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktton, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Övrigt:

Krimpningsprofil: specialutvecklad form i stil med en W-krimpning

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

KEB 3550 krimpänger

Art nr	Benämning	För mm ²	Pressprofil	Vikt (kg)	Längd (mm)	Antal / förp.
61791095	KEB 3550	35 - 50	trapetsformad	0,5	220	1

Senaste uppdatering (08.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16