

KWB 4099 krimptänger

KWB 4099: Krimptång för pressning av ej isolerade kabelskor från 4,0-10,0 mm², krimpningsprofil: W-pressning, ergonomisk design



Tillförlitlighet

Fördelar

- Tydligt markerade pressformar
- Låsfunktion för felfri pressning
- Handtagen passar både små och stora händer
- Unik mekanism reducerar den manuella kraften från 450 N till 250 N
- Testad för minst 80 000 pressningar

Användningsområden

Miniforce-verktyget för oisolerade anslutningar på 4 - 10 mm²
För oisolerade kabelskor, övriga kontakter och rörkabelskor KR

Produktegenskaper

Löser ut om pressningen måste avbrytas

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168

ETIM 5.0 Klassificering: Krimpverktyg, för kabelskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktidon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Allmänt:

Justerbart krimpningsstryck

Övrigt:

Krimpningsprofil: W-pressning

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (03.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

KWB 4099 Krimptänger

Art nr	Benämning	För mm ²	Vikt (kg)	Längd (mm)	Antal / förp.
61722130	KWB 4099	4 - 10	0,5	220	1

Senaste uppdatering (03.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16