

Mobilt pressverktyg - pressbackar

Krimphylsor/-matriser till mobilt krimpverktyg är avsedda för att krimpa kabelskor, bladkontakter och ändhylsa till ledare med mera



Fördelar

Pressbackar är tydligt etiketterade vilket minimerar risken för sammanblandning
Förvaras i praktiska modullådor som går att sammanfoga
Extra lång livslängd – testad för över 20 000 krimpningar

Övrigt

MCT krimphylsa RJ45 kan endast användas med oskärmade kontakter

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001282

ETIM 5.0 Class-Description: Insats för pressverktyg
kabelsko/förbindning, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001282

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Insats för krimpverktyg
kabelsko/kontaktidon, ändhylsor till ledare, jordningshylsor

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Mobil pressverktyg - pressbackar

Art nr	Benämning	Rekommenderad för:	Specifikation	Specifikation GB	Pressprofil	Förp.
Isolerade kabelskor						
62000110	MCT pressback isolerade kabelskor 4300-3129	isolerade kabelskor	0,5 - 1,5/1,5 - 2,5 mm ²	AWG 22-16 / 16-14	oval	1
62000111	MCT pressback isolerade kabelskor 4300-3128	isolerade kabelskor	0,1 - 0,4/4 - 6 mm ²	AWG 26-22 / 12-10	oval	1
Kabelskor						
62000112	MCT pressback oisolerad kabelskor. 4300-3142	oisolerade kabelskor	0,5 - 2,5/4 - 6 mm ²	AWG 12-10 / 22-14	dorn	1
62000113	MCT pressback oisolerad kabelskor. 4300-3137	oisolerade kabelskor	0,75/1,5/2,5 mm ²	AWG 20-14	dorn	1
62000114	MCT pressback oisolerad kabelskor. 4300-3139	oisolerade kabelskor	4 / 6 / 10 mm ²	AWG 12-8	dorn	1
Ändhylsor						
62000115	MCT pressback AEH 4300-3127	isol. + ej isol. ändhylsor till ledare	0,25 - 10 mm ²	AWG 24-8	trapetsformad	1
62000116	MCT pressback AEH 4300-3153	isol. + ej isol. ändhylsor till ledare	16 - 25 mm ²	AWG 6-4	sexkant	1
62000117	MCT pressback AEH 4300-3154	Ändhylsor till ledare, isolerade + ej isolerade	35-50 mm ²	AWG 2-0	sexkant	1
Flatstiftshylsor						
62000118	MCT pressback kabelsko 4300-3150	oisolerade panelkontaktdon	0,1 - 0,25/0,25 - 0,5/0,5 - 1,0 mm ²	AWG 26-24 / 24-22 / 22-18	rullpressning	1
62000120	MCT insert blade connectors 4300-3146	oisolerade panelkontaktdon 6,3	0,5 - 1,0/1,5 - 2,5/4 - 6 mm ²	AWG 22-18 / 16-14 /12-10	rullpressning	1
62000121	MCT pressback LWL 4300-3141	Optisk fiber (POF) F- SMA/B-FOC (ST)	4,52/5,41/3,84/3,25 mm	,178/,213/,151/,128 tum	sexkant	1
BNC-kontakt						
62000122	MCT pressback BNC 4300-3140 RG 174/179	BNC-kontakt	4,52/3,25/1,69/0,7 mm	,178/,128/,067/,028 tum	sexkant	1
62000123	MCT pressback BNC 4300-3136 RG 58/59/62/71	BNC-kontakt	1,69/5,41/6,48 mm	,067/,213/,255 tum	sexkant	1
62000124	MCT pressback BNC 4300-3138 RG 6/59	BNC-kontakt	9,14/8,23 mm	0,360/8,230 mm	sexkant	1
RJ45						
62000125	MCT pressback RJ45	RJ45	RJ-45 8/8	-	-	1

Senaste uppdatering (23.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16

Mobilt pressverktyg - pressbackar

Art nr	Benämning	Rekommenderad för:	Specifikation	Specifikation GB	Pressprofil	Förp.
	4300-3144					
RJ 11						
62000126	MCT pressback RJ11 4300-3132	RJ11	RJ-11 6/6, 6/4, 6/2	-	-	1
Vridna kontakter						
62000127	MCT insats vridna kontakter 4300-3147	vridna kontakter	0,14 - 4 mm ²	AWG 26-12	fyrkant	1
62000128	MCT insats vridna kontakter 4300-3148	vridna kontakter	6 - 10 mm ²	AWG 10-8	fyrkant	1

Senaste uppdatering (23.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16