


Ändhylsor till ledare AHK isolerade

Isolerad ändhylsa till ledare för kortslutningskablar upp till 3 kV, För kablar med tjock isolering

Info

Nu med UL-godkännande



Halogenfri

Fördelar

Tjockare isolering och ökad vägg tjocklek för större laster

Passar till alla vanliga kort- och jordslutningssäkra kablar upp till 3 kV tack vare en större isoleringskrage

Användningsområden

För kablar med tjock isolering

Ändhylsa med extra stor plastkrage för tjocka isoleringskablar (t.ex. NSGAFÖU)

Lämplig för oskyddad anslutning på styr- och distributionspaneler, spårfordon, solsystem, tändkablar osv.

Standarder/Godkännanden

UL fil nummer E507990, se tabell

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000005

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare

Material:

Koppar/PP

Yta: tennpläterad

Temperaturområde:

-5°C till +105°C

Observera

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Ändhylsor till ledare AHK isolerade

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Ändhylsor till ledare AHK isolerade

Art nr	Benämning	För mm²	UL-godkänd	Färg	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Passande krimpinsats	Antal / förp.
61746500	AHK 1,5/8	1.5	ja	svart	17,5	8	1,8	0,15	7,5	0,3	PEW 12.090	100
61746501	AHK 1,5/10	1.5	nej	svart	19,5	10	1,8	0,15	7,5	0,3	PEW 12.090	100
61746502	AHK 2,5/8	2.5	ja	blå	17,5	8	2,3	0,15	8	0,3	PEW 12.090	100
61746503	AHK 2,5/12	2.5	ja	blå	21,5	12	2,3	0,15	8	0,3	PEW 12.090	100
61746504	AHK 4/10	4	ja	grå	19,5	10	2,9	0,2	9,5	0,3	PEW 12.090	100
61746505	AHK 6/ 12	6	ja	gul	23	12	3,6	0,2	10	0,3	PEW 12.090	100
61746506	AHK 10/12	10	ja	röd	24	12	4,6	0,2	11,5	0,3	PEW 12.091	100
61746507	AHK 16/12	16	ja	blå	25,5	12	6	0,2	13,5	0,3	PEW 12.091	100