


Ändhylsor XL, isolerade

Isolerad ändhylsa till ledare främst till UL (MTW)-CSA-HAR multistandard enkla kärnor, trattformad öppning på isoleringshylsa



Halogenfri

Fördelar

De specialtillverkade ledarändhylsorna med trattformade isoleringskragar med expansion underlättar avsevärt att skjuta på ledarna

Användningsområden

Lämpliga ändhylsor till UL(MTW)-CSA-HAR multi-standard enkelledare

Tack vare deras godkännande på många marknader, behövs specialändhylsor listade nedan till våra multistandard enkelledare.

Ledaren är permanent ansluten till kragen via krimpning.

Standarder/Godkännanden

Alla DIN-ändhylsor enligt DIN 46228 del 4

Övrigt

De vanliga AHI-hylsorna kan användas för 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² och 10 mm², eftersom isoleringstjockleken för multinormkablarna bara avviker marginellt

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000005

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare

Info:

Halogenfri och silikonfri

Material:

Hylsa i tennpläterad elektrolytisk koppar

Plastkrage av polypropylen

Temperaturområde:

Permanent last -5 °C upp till +105 °C, temporär last +120 °C

Observera

Hylsorna finns tillgängliga i 8 och 10 mm längder, beroende på tillämpning.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Ändhylsor XL, isolerade

efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Ändhylsor XL, isolerade

Art nr	Benämning	För mm ²	UL-godkänd	Färg	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Passande krimpinsats	Antal / förp.
61802061	Ändhylsa ledare XL 0,5 WH 8	0.5	nej	vit	13,5	8	1,1	0,15	3	0,25	PEW 12.090	500
61802062	Ändhylsa ledare XL 0,5 WH 10	0.5	nej	vit	15,5	10	1,1	0,15	3	0,25	PEW 12.090	500
61802063	Ändhylsa ledare XL 0,75 GY 8	0.75	nej	grå	14	8	1,3	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61802064	Ändhylsa ledare XL 0,75 GY 10	0.75	nej	grå	16	10	1,3	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61802065	Ändhylsa ledare XL 1,0 RD 8	1	nej	röd	14	8	1,5	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61802066	Ändhylsa ledare XL 1,0 RD 10	1	nej	röd	16	10	1,5	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61802067	Ändhylsa ledare XL 1,5 BK 8	1.5	nej	svart	14	8	1,8	0,15	3,8	0,3	PEW 12.090	500
61802068	Ändhylsa ledare XL 1,5 BK 10	1.5	nej	svart	16	10	1,8	0,15	3,8	0,3	PEW 12.090	500
61802069	Ändhylsa ledare XL 16,0 BU 12	16	nej	blå	23	12	6	0,2	9,5	0,4	PEW 12.091	100