


Isolerade ändhylsor

Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

Info

Nu med UL-godkännande



Halogenfri

Fördelar

Den trattformade öppningen gör det lätt att trä dem över ledarna.
Ledaren är permanent ansluten till kragen via krimpning.

Användningsområden

Ledningsdragning för apparatskåp och utrustningar
För kablar med kategori 2, 5 och 6 ledare
Ej avsedd för solida ledare

Standarder/Godkännanden

Alla DIN-ändhylsor enligt DIN 46228 del 4
UL fil nummer E507990, se tabell
Brandklassning enligt UL 94 HB

Övrigt

Från 16mm hylslängd (l2) 2x pressningar

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000005

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare

Övrigt:

Halogenfri

Senaste uppdatering (07.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Isolerade ändhylsor

Material:	Koppar/PP Yta: tennpläterad
Temperaturområde:	-5 °C till +105 °C

Observera

K = kort; N = normal; HL = halvlång; L = lång; det går att beställa andra storlekar och färger

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Variation vid tillverkning är +/- 0,4 mm.

Isolerade ändhylsor

Art nr	Benämning	För mm²	UL-godkänd	Färg	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Passande krimpinsats	Antal / förp.
61721866	AHI N 0,25/6	0.25	nej	ljusblå	10,5	6	0,8	0,25	1,8	0,25	PEW 12.090	500
61721867	AHI L 0,25/8	0.25	nej	ljusblå	12,5	8	0,8	0,25	1,8	0,25	PEW 12.090	500
61721868	AHI N 0,34/6	0.34	nej	turkos	10,5	6	0,8	0,25	2	0,25	PEW 12.090	500
61721869	AHI L 0,34/8	0.34	nej	turkos	12,5	8	0,8	0,25	2	0,25	PEW 12.090	500
61801580	AHI DIN K 0,5/6	0.5	ja	vit	11,5	6	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61801590	AHI DIN N 0,5/8	0.5	ja	vit	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61801600	AHI DIN HL 0,5/10	0.5	ja	vit	15,5	10	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61721871	AHI N 0,5/8	0.5	nej	orange	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61801620	AHI DIN K 0,75/6	0.75	ja	grå	12	6	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801630	AHI DIN N 0,75/8	0.75	ja	grå	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801640	AHI DIN HL 0,75/10	0.75	ja	grå	16	10	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801650	AHI DIN L 0,75/12	0.75	ja	grå	18	12	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61721880	AHI N 0,75/8	0.75	nej	vit	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801660	AHI DIN K 1/6	1	ja	röd	12,5	6	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801670	AHI DIN N 1/8	1	ja	röd	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801680	AHI DIN HL 1/10	1	ja	röd	16,5	10	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801690	AHI DIN L 1/12	1	ja	röd	18,5	12	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61721890	AHI N 1/8	1	nej	gul	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801700	AHI K 1,5/6	1.5	ja	svart	12,5	6	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61801710	AHI DIN N 1,5/8	1.5	ja	svart	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61801720	AHI DIN HL 1,5/10	1.5	ja	svart	16,5	10	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61801730	AHI DIN L 1,5/18	1.5	ja	svart	24,5	18	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61721900	AHI N 1,5/8	1.5	nej	röd	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61721910	AHI HL 1,5/10	1.5	nej	röd	16,5	10	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500

Isolerade ändhylsor

Art nr	Benämning	För mm²	UL-godkänd	Färg	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Passande krimpinsats	Antal / förp.
61746720	AHI L 1,5/18	1.5	nej	röd	24,5	18	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61801750	AHI DIN N 2,5/8	2.5	ja	blå	15	8	2,3	0,15	4,2	0,3	PEW 12.090	500
61801760	AHI DIN HL 2,5/12	2.5	ja	blå	19	12	2,3	0,15	4,2	0,3	PEW 12.090	500
61801770	AHI DIN L 2,5/18	2.5	ja	blå	25	18	2,3	0,15	4,2	0,3	PEW 12.090	500
61801780	AHI DIN N 4/10	4	ja	grå	17,5	10	2,9	0,2	4,8	0,3	PEW 12.090	500
61801790	AHI DIN HL 4/12	4	ja	grå	20	12	2,9	0,2	4,8	0,3	PEW 12.090	500
61801800	AHI DIN L 4/18	4	ja	grå	26	18	2,9	0,2	4,8	0,3	PEW 12.090	100
61801810	AHI DIN N 6/12	6	ja	gul	20	12	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61801820	AHI DIN L 6/18	6	ja	gul	25	18	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61721940	AHI N 6/12	6	nej	svart	20	12	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61721950	AHI L 6/18	6	nej	svart	26	18	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61801830	AHI DIN N 10/12	10	ja	röd	21	12	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61801840	AHI DIN L 10/18	10	ja	röd	27	18	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61721960	AHI N 10/12	10	nej	elfenben	21	12	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61721970	AHI L 10/18	10	nej	elfenben	27	18	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61801850	AHI DIN N 16/12	16	ja	blå	23	12	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61801860	AHI DIN L 16/18	16	ja	blå	29	18	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61721980	AHI N 16/12	16	nej	grön	23	12	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61721990	AHI L 16/18	16	nej	grön	29	18	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61801870	AHI DIN N 25/16	25	ja	gul	29	16	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50
61801890	AHI DIN L 25/22	25	ja	gul	35	22	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50
61746770	AHI N 25/16	25	nej	brun	29	16	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50
61746780	AHI L 25/22	25	nej	brun	35	22	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50
61801900	AHI DIN N 35/16	35	ja	röd	30	16	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50

Isolerade ändhylsor

Art nr	Benämning	För mm ²	UL-godkänd	Färg	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Passande krimpinsats	Antal / förp.
61801920	AHI DIN L 35/25	35	ja	röd	39	25	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50
61746790	AHI N 35/16	35	nej	beige	30	16	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50
61746800	AHI L 35/25	35	nej	beige	39	25	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50
61801930	AHI DIN N 50/20	50	ja	blå	36	20	10,5	0,3	15	0,6	PEW 12.331	50
61801940	AHI DIN L 50/25	50	ja	blå	41	25	10,5	0,3	15	0,6	PEW 12.331	50
61801950	AHI N 70/20	70	nej	gul	37	20	12,7	0,4	16	0,6	PEW 12S.093	25
61801960	AHI L 70/27	70	nej	gul	44	27	12,7	0,4	16	0,6	PEW 12S.093	25
61801970	AHI N 95/25	95	nej	röd	44	25	14,7	0,4	18	0,6	PEW 12S.094	25
61801980	AHI N 120/27	120	nej	blå	48	27	16,7	0,5	21	0,7	-	25
61801990	AHI N 150/32	150	nej	gul	58	32	19,5	0,5	23	1	-	25