

SHIELD-KON® jordningshylsa i två delar

SHIELD-KON® tvådelad skärmanlutning för anslutning av skärmade kablar, innerhylsa GSB, ytterhylsa GSC, tillförlitlig anslutning

Info

Består av inner- och ytterhylsa



Spårbundet



Störningssignaler

Fördelar

En hård, stabil inre hylsa tar upp trycket och skyddar ledaren på insidan från mekaniska påfrestningar. Hexagonalkomprimering av den mjuka ytterhylsan garanterar en felfri elektrisk och mekanisk anslutning

Användningsområden

För skärmade kablar med en dielektrisk diameter från 1,1 till 14 mm (diametern efter att skärmen är borttagen)
Telekommunikation
Spårbundna applikationer

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002650

ETIM 5.0 Class-Description: Anslutning för avskärmade ledningar

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002650

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Anslutning för avskärmade ledningar

Material:

Brons

Galvanically galvanized

Temperaturområde:

Termiskt chocktest

100 cykler av temperaturförändringar mellan -40°C och +155°C skapade en försumbar förändring i kontaktmotståndet.

Observera

SHIELD-KON® är ett registrerat varumärke för ABB.

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SHIELD-KON® jordningshylsa i två delar

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SHIELD-KON® jordningshylsa i två delar

Art nr	Benämning	Färg	Inre x yttre hylsa Ø (mm)	Passande krimpingsats	Nest	Antal / förp.
Inre hylsor						
61749430	GSB 046	silver	1.17 x 1.9	-	-	100
61749440	GSB 058	gul	1.47 x 2.1	-	-	100
61749450	GSB 063	röd	1.6 x 2.23	-	-	100
61749460	GSB 071	grön	1.87 x 2.44	-	-	100
61749470	GSB 080	blå	2 x 2.63	-	-	100
61749480	GSB 090	orange	2.2 x 2.9	-	-	100
61749490	GSB 096	lila	2.44 x 3.02	-	-	100
61749500	GSB 101	gul	2.56 x 3.16	-	-	100
61749510	GSB 109	röd	2.76 x 3.36	-	-	100
61749520	GSB 115	silver	2.92 x 3.7	-	-	100
61749530	GSB 124	grön	3.14 x 3.68	-	-	100
61749540	GSB 128	silver	3.25 x 3.86	-	-	100
61749550	GSB 134	orange	3.4 x 4	-	-	100
61749560	GSB 149	blå	3.78 x 4.54	-	-	100
61749570	GSB 156	röd	3.96 x 4.9	-	-	100
61749580	GSB 165	silver	4.2 x 4.92	-	-	100
61749590	GSB 175	grön	4.44 x 5.46	-	-	100
61749600	GSB 187	gul	4.75 x 5.76	-	-	100
61749610	GSB 194	blå	4.93 x 5.76	-	-	100
61749620	GSB 205	orange	5.2 x 6.22	-	-	100
61749630	GSB 219	silver	5.56 x 6.35	-	-	100
61749640	GSB 225	gul	5.71 x 6.5	-	-	100
61749650	GSB 232	röd	5.9 x 6.7	-	-	100
61749660	GSB 250	grön	6.35 x 7.14	-	-	100
61749670	GSB 261	blå	6.63 x 7.54	-	-	100
61749680	GSB 266	silver	6.75 x 7.54	-	-	100
61749690	GSB 275	orange	6.98 x 7.77	-	-	100
61749700	GSB 281	gul	7.14 x 8.4	-	-	100
61749710	GSB 287	silver	7.29 x 8.3	-	-	100
61749720	GSB 297	röd	7.54 x 8.5	-	-	100
61749730	GSB 312	lila	7.92 x 9.2	-	-	100
61749740	GSB 348	orange	8.84 x 10.2	-	-	100
61749750	GSB 375	blå	9.52 x 10.3	-	-	100
Yttre hylsor						

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

SHIELD-KON® jordningshylsa i två delar

Art nr	Benämning	Färg	Inre x yttre hylsa Ø (mm)	Passande krimpinsats	Nest	Antal / förp.
61749810	GSC 101	silver	2.56 x 3.16	PEW 12.1425 SK	19	100
61749820	GSC 128	blå	3.25 x 3.86	PEW 12.1425 SK	00	100
61749830	GSC 149	lila	3.78 x 4.54	PEW 12.1425 SK	01	100
61749840	GSC 156	gul	3.96 x 4.9	PEW 12.1425 SK	02	100
61749850	GSC 175	blå	4.4 x 5.46	PEW 12.1425 SK	03	100
61749860	GSC 187	orange	4.75 x 5.76	PEW 12.1426 SK	6	100
61749870	GSC 194	röd	4.93 x 5.79	PEW 12.1426 SK	6	100
61749880	GSC 199	silver	5.05 x 5.97	PEW 12.1426 SK	6	100
61749890	GSC 205	gul	5.2 x 6.22	PEW 12.1426 SK	8	100
61749900	GSC 219	grön	5.56 x 6.35	PEW 12.1426 SK	8	100
61749910	GSC 225	lila	5.71 x 6.5	PEW 12.1426 SK	9	100
61749920	GSC 232	orange	5.9 x 6.7	PEW 12.1426 SK	10	100
61749930	GSC 261	gul	6.63 x 7.54	PEW 12.1427 SK	11	100
61749940	GSC 275	silver	6.98 x 7.77	PEW 12.1427 SK	12	100
61749950	GSC 281	lila	7.14 x 8.4	PEW 12.1427 SK	14	100
61749960	GSC 287	blå	7.29 x 8.3	PEW 12.1427 SK	14	100
61749970	GSC 297	grön	7.54 x 8.5	PEW 12.1427 SK	14	100
61749980	GSC 312	gul	7.95 x 9.2	PEW 12.1428 SK	15	100
61749990	GSC 327	silver	8.3 x 9.45	PEW 12.1428 SK	16	100
61750000	GSC 348	orange	8.84 x 9.98	PEW 12.1428 SK	17	100
61750010	GSC 359	lila	9.12 x 10.13	PEW 12.1429 SK	50	100
61750020	GSC 375	gul	9.52 x 10.3	PEW 12.1429 SK	51	100
61750030	GSC 405	röd	10.28 x 11.5	PEW 12.1430 SK	52	100
61750040	GSC 415	blå	10.54 x 11.76	PEW 12.1430 SK	52	100
61750050	GSC 425	silver	10.8 x 12.06	PEW 12.1430 SK	54	100
61750060	GSC 460	silver	11.68 x 12.95	PEW 12S.1440 SK	56	100
61750070	GSC 500	grön	12.7 x 14.6	PEW 12S.1440 SK	57	100

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16