

Flatstiftshylsor med hake

Non-insulated Panel connectors/blade connectors with latch, male and female, made of brass



Fördelar

För elektrisk anslutning av olika komponenter

Övrigt

Valet av ett korrekt verktyg är beroende på area på ledaren och på bladets anslutning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000516 ETIM 5.0 Class-Description: Rund/platt stickkontakt
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000516 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund/platt stickkontakt
Material:	BM 638 M + B 638 F: Mässing blank BM-C 638 M + B-C 638 F: Mässing förtennad
Temperaturområde:	Type M: max. +90 °C Type F: max. +110 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Flatsiftshylsor med hake

Art nr	Benämning	För mm ²	UL-godkänd	IDC-anlutning	I	L	Passande krimpinsats	Antal / förp.
Bladkontakt med låsspår (typ M)								
63501020	BM 638 M	1 - 2.5	nej	6,3 x 0,8	16	28	PEW 12.050	100
63501022	BM-C 638 M	4 - 6	nej	6,3 x 0,8	16	28	PEW 12.751	100
Bladbehållare med spärrklack (typ F)								
63501010	B 638 F	1.5 - 2.5	nej	6,3 x 0,8	7,5	19	PEW 12.465	100
63501012	B-C 638 F	4 - 6	nej	6,3 x 0,8	7,5	19	PEW 12.751	100

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16