


Pressbackar för system 1311 och 1300

Pressbackar för den hydrauliska presstången V 1311 och den batteridrivna presstången PVX 1300

Info

NYTT: Tvåstegs DUAL-krimpteknik (först hexagonal pressning, sedan extra dornpressning)



Användningsområden

Pressbackar för V 1311 och PVX 1300 för pressning av rörkabelskor (KRT/KRF) och stumma kontaktdon (KST/KSF)

Inklusive

Pressing dies are delivered in pairs

Vid pressinsatser av typen "13DB" eller "13B" behövs inga stanshållare. För pressinsatser av typ "B" måste stanshållare beställas separat.

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001282

ETIM 5.0 Class-Description: Insats för pressverktyg
kablsko/förbindning, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001282

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Insats för krimpverktyg
kablsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, jordningshylsor

Observera

Komponentsammansättning: Ange först pressningsstansarna. Observera att stanshållarna inte behövs till alla pressningsstansar (beroende på tvärsnittet på de rörformade kabelskor som pressas)

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Pressbackar för system 1311 och 1300

Art nr	Benämning	För KRT/KST mm ²	För KRF/KSF mm ²	Förp.
Pressbackar DUAL				
61795982	13DB8	-	10	1
61795983	13DB9	-	16	1
61795984	13DB11	-	25	1
61813899	13DB13	-	35	1
61795952	13DB14,5	-	50	1
61795985	13DB17	-	70	1
61813874	13DB20	-	95	1
61813871	13DB22	-	120	1
61795986	13DB25	-	150	1
61813873	13DB27	-	185	1
61795987	13DB30	-	240	1
61795988	13DB32	-	300	1
Pressbackar hexagonal				
61795950	B7	10	-	1
61795951	B8	-	10	1
61795960	B8,5	16	-	1
61795970	B9	-	16	1
61795971	B10	25	-	1
61795972	B11	-	25	1
61795980	B12	35	-	1
61795981	B13	-	35	1
61795990	B14	50	-	1
61795991	B14,5	-	50	1
61796000	B16	70	-	1
61796001	B17	-	70	1
61796010	B18	95	-	1
61796020	B19	120	-	1
61796021	B20	-	95	1
61796030	B22	150	120	1
61796031	B24	185	-	1
61796032	B25	-	150	1
61796043	13B26	240	-	1
61796047	13B27	-	185	1
61796044	13B30	300	240	1

Pressbackar för system 1311 och 1300

Art nr	Benämning	För KRT/KST mm ²	För KRF/KSF mm ²	Förp.
61796045	13B32	400	300	1
61796046	13B38	-	400	1
61796050	13CB26	240	-	1
61796051	13CB27	-	185	1
61796060	13CB30	300	240	1
61796070	13CB32	400	300	1
61796040	13CB24	185	-	1