

DSA 0110 + DSA 0725 krimptänger

DSA 0110 och DSA 0725: Krimptång för pressning av isolerade kontakter som isolerade kabelskor och blad-/panelkontakter från 0,1 till 1,5 mm² och 0,5-2,5 mm²



Tillförlitlighet

Fördelar

- Lämplig för vänster- och högerhänta användare
- Mindre kraft krävs för perfekt pressning
- Tydligt markerade pressformar
- Tvärsnitt av pressmatris är präglad på kabelskor för kontroll
- Pressning enligt kraftavslutningssystemet

Användningsområden

- Säker pressningstång för isolerade anslutningar
- Till isolerade kabelskor, bladkontakter och andra kontaktdon

Produktegenskaper

- Löser ut om pressningen måste avbrytas

Standarder/Godkännanden

- Testad i enlighet med DIN-standarder

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168

ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kabelskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Allmänt:

Justerbart krimningstryck

Övrigt:

Krimpningsprofil: oval

Observera

Senaste uppdatering (08.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

DSA 0110 + DSA 0725 krimptänger

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

DSA 0110 + DSA 0725 krimpängar

Art nr	Benämning	För mm ²	Vikt (kg)	Längd (mm)	Antal / förp.
61722050	DSA 0110	0,1 - 1,5	0,35	225	1
61722060	DSA 0725	0,5 - 2,5	0,35	192	1