

PEW 12 universalverktyg

PEW 12: Universalt pressverktyg med utbytbara pressbackar, parallell låsningsrörelse och ergonomisk design



Fördelar

- Parallell låsningsrörelse
- Ergonomiska handtag
- En- eller tvåhandsmanövrering
- Pressbackar är enkelt utbytbara

Användningsområden

Kompatibel med de flesta pressbackar för PEW 12-systemet (se produktbeskrivning för pressbackar)
Kontaktpressning för praktiskt taget alla anslutningar med ledararea 0,08-95 mm²

Produktegenskaper

Version PEW 12S har större öppningsvinkel och är därför avsedd för större PEW 12S pressbackar (se artikeltabellen för pressbackar)

Inklusive

Verktöget levereras utan väska och utan insatser
Tom väska har plats för 15 pressbackar och 4 hållare

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168

ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktidon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Färg:

Polerad

Krompläterade pressningstänger på förfrågan

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (06.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

PEW 12 universalverktyg

Art nr	Benämning	Rekommenderad för:	Pressningsintervall (mm²)	Pressningsintervall AWG	Antal / förp.
Tång					
61813807	PEW 12 utan pressbackar	-	-	-	1
61813819	Väska för PEW 12	-	-	-	1
11147500	EPIC® pressbackar	Ändhylsor till ledare 25,0 mm²	25	4	1