


Runda jordflätor/flata jordflätor

Jordningsflätorna är idealiska för användning vid tillverkning av apparatskåp.



Användningsområden

Tillverkning av apparatskåp
Jordfelskydd är föreskrivet av standard

Produktegenskaper

Fasta längder för M6- och M8-skruvar

Standarder/Godkännanden

UL-fil nummer: E501239, se tabellen

Design

Jordflätor:

- ledare av blanka koppartrådar
- PVC-baserad ledarisolering
- monterade med ringkabelskor

Trycksvetsade flata jordflätor:

- ledare av förtenta koppartrådar
- svetsade ändar

Flata jordflätor med ändhylsor:

- ledare av förtenta koppartrådar
- monterad med pressade ändhylsor

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000490

ETIM 5.0 Class-Description: Tillbehör för jordning och blixtskydd

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000490

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tillbehör för jordning och blixtskydd

Ledaridentifikation:

Konfektionerad jordningsfläta grön/gul

Ledaruppbbyggnad:

Kontaktpressade jordflätor

IEC 60228 klass 6

Kontaktpressade flata jordflätor

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Runda jordflätor/flata jordflätor

Minsta böjningsradie:	IEC 60228 klass 6, förtennade Extra fintrådig ledare
Provspänning:	Konfektionerad jordningsfläta. 7 x ytterdiametern. Kontaktpressade ändrar 2 x flätans tjocklek
Temperaturområde:	Monterade jordflätor 2500 V
	Kontaktpressade jordflätor -30°C till +70°C
	Kontaktpressade flata jordflätor -5°C till +70°C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Detaljer om klämstyrka finns vid förfrågan, halogenfri.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppertillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Runda jordflätör/flata jordflätör

Art nr	Benämning	UL-godkänd	Area (mm ²)	För	Längd (mm)	Tjocklek (mm) +- 0,5 mm	Kopparindex kg/1000 stycken	Förp.
Jordflätör								
4571120	Jordfläta 1 x 4/M6/170 mm Grön/Gul	nej	4	M6	170	-	6,5	25
4571123	Isolerad jordfläta 1x4/M8/300mm Grön/Gul	nej	4	M8	300	-	11,4	25
4571121	Isolerad jordfläta 1x16/M6/170mm Grön/Gul	nej	16	M6	170	-	26,2	25
4571198	Ground strap 1x16/M6/500mm GN/YE	nej	16	M6	500	-	76,8	25
4571124	Isolerad jordfläta 1x16/M8/300mm Grön/Gul	nej	16	M8	300	-	46,2	25
4571122	Isolerad jordfläta 1x25/M6/170mm Grön/Gul	nej	25	M6	170	-	40,8	25
4571125	Isolerad jordfläta 1x25/M8/300mm Grön/Gul	nej	25	M8	300	-	72	25
Trycksvetsade flata jordflätör								
4571132	Flat jordfläta/stansad 1X10/M6/200mm	nej	10	M6	200	1	18	25
4571135	Flat jordfläta/stansad 1x10/M6/300mm	nej	10	M6	300	1	27	25
70399965	Flat jordfläta/stansad 1X16/M6/200mm	nej	16	M6	200	1,5	30,72	25
70399966	Flat jordfläta/stansad 1X16/M6/300mm	nej	16	M6	300	1,5	46,08	25
4571133	Flat jordfläta/stansad 1x16/M8/200mm	nej	16	M8	200	1,5	29	25
4571136	Plattband jord/press. 1x16/M8/300 mm	nej	16	M8	300	1,5	43,5	25

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

Runda jordflätör/flata jordflätör

Art nr	Benämning	UL-godkänd	Area (mm ²)	För	Längd (mm)	Tjocklek (mm) +- 0,5 mm	Kopparindex kg/1000 stycken	Förp.
4571134	Plattband jord/press. 1x25/M8/200 mm	nej	25	M8	200	1,5	45	25
4571137	Plattband jord/press. 1x25/M8/300 mm	nej	25	M8	300	1,5	71,11	25
70399969	Flat jordfläta/stansad 1X25/M8/500mm	nej	25	M8	500	1,5	120	25
4571196	Flat jordfläta/stansad 1x6/M6/200mm	ja	6	M6	200	2	15	25
4571197	Flat jordfläta/stansad 1x6/M6/300mm	ja	6	M6	300	2	20	25
4571126	Flat jordfläta/kabelsko 1x10/M6/200mm	ja	10	M6	200	2,5	25	25
4571129	Flat jordfläta/kabelsko 1x10/M6/300mm	ja	10	M6	300	2,5	32	25
4571127	Flat jordfläta/kabelsko 1x16/M8/200mm	ja	16	M8	200	3	35	25
4571130	Flat jordfläta/kabelsko 1x16/M8/300mm	ja	16	M8	300	3	51	25
4571128	Flat jordfläta/kabelsko 1x25/M8/200mm	ja	25	M8	200	3,5	55	25
4571131	Flat jordfläta/kabelsko 1x25/M8/300mm	ja	25	M8	300	3,5	80	25
70399967	-	nej	-	-	-	-	30,72	-
70399968	-	nej	-	-	-	-	46,08	-

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16