


Spiralband

Cable-Eater is a cable conduit for bundling cables and conductors. Main application is the bundling and protection of cables in cable pre-assembly, electrical industry and switch cabinets.



Flamhämmande



Halogenfri



Monteringstid

Fördelar

Snabb och enkel montering genom användning av ett passande indragningsverktyg
Minimerad installationstid

Användningsområden

För kabeldragning till kopplingskåp och paneler
Fixera kabelkanal: Rikta lamellerna uppåt, anslut en kabelände och skjut sedan in kabeln i sidled till önskad förgrening med hjälp av insättningsverktyget. Anslut den andra kabeländan

Produktegenskaper

Det går att koppla samman två eller flera ändar genom att skjuta in dem i varandra
Levereras i 50 cm bitar

Standarder/Godkännanden

UL 94 V-2

Övrigt

Rekommenderade skruvar: M4 cylinderskruv DIN 84 A med bricka eller M4 skruv med plant huvud DIN 85 A med bricka

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002596

ETIM 5.0 Class-Description: Flexibelt ledningsdragningsystem

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002596

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibelt ledningsdragningsystem

Senaste uppdatering (07.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Spiralband

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Vid förfrågan: | Version med tejp Fyrkantig form |
| Övrigt: | Halogenfri |
| Färg: | Ljusgrå (RAL 7035) |
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Temperaturområde: | -40°C till +70°C |

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Spiralband

| Art nr | Produktbeskrivning | Längd (mm) | Höjd (mm) | Förp. (m) |
|----------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| 61830290 | GMF HF-20 GY | 23 | 24 | 30 |
| 61830291 | GMF HF-30 GY | 33 | 35 | 18 |
| 61830292 | GMF HF-40 GY | 44 | 46 | 12 |

Senaste uppdatering (07.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16