

Spiralslang för kabelbuntning

Cable-Eater is a cable conduit for bundling cables and conductors. Main application is the bundling and protection of cables in cable pre-assembly, electrical industry and switch cabinets.

Info

Finns nu även i små förpackningsenheter (2 m)



Halogenfri



Monteringstid

Fördelar

Återanvändningsbar

Mycket flexibel utan materialutmattning

Snabb och enkel montering genom användning av ett passande indragningsverktyg

Användningsområden

Buntning och skydd vid fasta och mobila elinstallationer

Maskiner

Robotkonstruktion

Apparatskåp

Kontorsmaskiner och system för databehandling

Produktegenskaper

God UV-beständighet

Bra beständighet mot: alkoholer, fetter, mineraloljor, eldningsolja och bensin

Inklusive

Passande införingsverktyg

Bunches cable conduit large PUs on a roll, small PUs in bags with Euro-standard holes

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelbuntslang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002604

Senaste uppdatering (15.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Spiralslang för kabelbuntning

Övrigt:	ETIM 6.0 Class-beskrivning: Spiralskyddsslang Halogenfri Flamhämmande enligt UL 94 HB
Färg:	Vit, svart, ljusgrå
Material:	Polypropylen (PP)
Temperaturområde:	-30°C till +85°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Spiralslang för kabelbuntning

Art nr	Produktbeskrivning	Färg	Buntningsyta (mm)	Inner-Ø (mm)	Vägg tjocklek (mm)	Verktyg	Förp. (m)
61830302	SHR-08-PPW	vit	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830312	SHR-15-PPW	vit	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830322	SHR-20-PPW	vit	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830332	SHR-25-PPW	vit	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830333	SHR-32-PPW	vit	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
61830300	SHR-08-PPB	svart	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830310	SHR-15-PPB	svart	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830320	SHR-20-PPB	svart	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830330	SHR-25-PPB	svart	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830335	SHR-32-PPB	svart	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
61830390	SHR-08-PPG	ljusgrå	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830391	SHR-15-PPG	ljusgrå	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830392	SHR-20-PPG	ljusgrå	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830393	SHR-25-PPG	ljusgrå	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830394	SHR-32-PPG	ljusgrå	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
Små förpackningsenheter							
61830401	SHR-15-PPW 2m	vit	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830402	SHR-20-PPW 2m	vit	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830403	SHR-25-PPW 2m	vit	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2
61830396	SHR-15-PPB 2m	svart	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830397	SHR-20-PPB 2m	svart	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830398	SHR-25-PPB 2m	svart	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2
61830406	SHR-15-PPG 2m	ljusgrå	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830407	SHR-20-PPG 2m	ljusgrå	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830408	SHR-25-PPG 2m	ljusgrå	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2