

Isolerings slang ISS

Isolerings slangen ISS i silikon är avsedd för buntning av elektriska ledningar och isolering mot kraftig värme, kyla och temperatursvängningar (temperaturbeständighet: -60 °C till +220 °C)



God kemisk resistens



Flamhämmande



Halogenfri



Korrosionsbeständig



Temperaturbeständig



UV-beständig

Fördelar

Ger god isolering mot värme, kyla eller temperaturvariationer.
Resistent mot de flesta kemikalier.
Bra väderresistens och UV-beständighet

Användningsområden

Isoleringsrör

Övrigt

Ej lämpad för krympning.

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002254

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelisolerings slang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002254

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelisolerings slang

Isolerings slang ISS

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Övrigt: | Dielektrisk styrka: 18 kV/mm |
| Material: | Silikon UV-beständig |
| Temperaturområde: | -60 °C till +220 °C |

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Isolerings slang ISS

| Art nr | Benämning | Färg | Invändig Ø x vägg tjocklek (mm) | Material | Förp. (m) |
|----------|-----------|----------|---------------------------------|----------|-----------|
| 61760060 | ISS 2 | naturlig | 2 x 0.4 | Silikon | 100 |
| 61760070 | ISS 3 | naturlig | 3 x 0.4 | Silikon | 100 |
| 61760080 | ISS 4 | naturlig | 4 x 0.75 | Silikon | 100 |
| 61760090 | ISS 5 | naturlig | 5 x 0.9 | Silikon | 100 |
| 61760100 | ISS 6 | naturlig | 6 x 0.9 | Silikon | 100 |
| 61760110 | ISS 7 | naturlig | 7 x 0.9 | Silikon | 100 |
| 61760120 | ISS 8 | naturlig | 8 x 1 | Silikon | 50 |
| 61760130 | ISS 9 | naturlig | 9 x 1.05 | Silikon | 50 |
| 61760140 | ISS 10 | naturlig | 10 x 1.05 | Silikon | 50 |

Senaste uppdatering (29.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16