

Isolerings slang ISY

Isolerings slang ISY av PVC för buntning och isolering av kablar.



Användningsområden

Isoleringsrör
För isolering av anslutningar

Produktegenskaper

Jämn yta

Standarder/Godkännanden

IEC 60684-3-100

Övrigt

Ej lämpad för krympning.

Design

Färger: svart RAL 9005, vit liknande RAL 9003

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002254

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelisolerings slang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002254

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelisolerings slang

Övrigt:

Dielektrisk styrka: 14 kV/mm

Info:

Utan struktur

Färg:

Svart och vit

Material:

Mjuk PVC

Temperaturområde:

-20 °C ... +85 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Isolerings slang ISY

under Prisinformation.

Isolerings slang ISY

Art nr	Benämning	Färg	Invändig Ø x vägg tjocklek (mm)	Material	Förp. (m)
61793030	ISY 2	svart	2 x 0.4	PVC	1000
61793040	ISY 3	svart	3 x 0.4	PVC	750
61793050	ISY 4	svart	4 x 0.5	PVC	500
61793060	ISY 5	svart	5 x 0.6	PVC	500
61793070	ISY 6	svart	6 x 0.6	PVC	400
61793080	ISY 7	svart	7 x 0.7	PVC	500
61793090	ISY 8	svart	8 x 0.7	PVC	500
61793100	ISY 9	svart	9 x 0.7	PVC	400
61793110	ISY 10	svart	10 x 0.7	PVC	300
61793116	ISY 10	vit	10 x 0.7	PVC	300
61793119	ISY 16	svart	16 x 1	PVC	150

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16