


3M Scotch™ 1183 avskärmningstejp

3M Scotch™ 1183 skärmningstejp ger exceptionell skärmning av elektromagnetiska fält, UL-godkänd.



Flamhämmande



Störningssignaler

Fördelar

Denna elektriskt ledande tejp ger en utmärkt skärmning av elektromagnetiska fält.

Enhetlig foliesammansättning och dess goda konduktivitet till underlaget ger lågt kontaktmotstånd, vilket är avgörande för graden av skärmning.

Lödbara och korrosionsresistenta

Akrylbaserad självhäftande, motståndskraftig mot lösningsmedel

Användningsområden

Avskärmning av elektromagnetiska fält

Elektrostatisk urladdning

Produktegenskaper

Kopparfolien är täckt med ett tunt tennskikt

Tennpläteringen som används är kompatibel med en stor mängd grundmaterial, som t.ex. aluminium, bly och tennlegeringar, samt galvaniserat stål.

Standarder/Godkännanden

UL 510-godkänd

UL File-nummer: E17385

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128

ETIM 5.0 Class-Description: Tejp

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000128

Senaste uppdatering (29.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

3M Scotch™ 1183 avskärmningstejp

Observera:	ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tejp Vidhäftning (skalningskraft): 3,8 N/10 mm Rivhållfasthet: 44 N/10 mm
Övrigt:	Contact resistance (in acc. with MIL-STD-202): 0.005 Ω
Info:	Förvaring: god stabilitet vid förvaring i sval och torr omgivning (rumstemperatur och ca. 50 % relativ luftfuktighet)
Färg:	Silvergrå (RAL 7001)
Material:	3M skärmtejp av en mjuk tennpläterad kopparfilm med ett ledande, akryliskt lim.
Temperaturområde:	-10°C till +80°C

Observera

Scotch™ 1183 är ett registrerat varumärke som tillhör 3M

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

3M Scotch™ 1183 avskärningstejp

Art nr	Benämning	Bredd (mm)	Förp. (m)
61721420	3M Scotch□ 1183 / 9x16,5	9	16,5
61721421	3M Scotch□ 1183 / 12x16,5	12	16,5
61721422	3M Scotch□ 1183 / 19x16,5	19	16,5
61721423	3M Scotch□ 1183 / 25x16,5	25	16,5

Senaste uppdatering (29.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16