

Krympslang PROTECT Box

Krympbar plastslang i en praktisk box, särskilt lämpad för småförbrukare.

Info

Tunnväggig



God kemisk resistens

Fördelar

Flexibel

Utmärkta fysikaliska och mekaniska egenskaper

Godkänd för användning i Nordamerika och Kanada

Användningsområden

Isolering, skydd och kabelbuntning

Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables

Produktegenskaper

Flamtålig (utom färgen: transparent)

Silikonfri

UV-beständig (bara färgen: svart)

Standarder/Godkännanden

Acceptans UL224 (utom färgen: transparent)

UL-fil nr: E476215 (utom färgen: transparent)

Övrigt

Ej resistent mot motoroljor

Inklusive

Stapelbara lådor för enkel förvaring

Senaste uppdatering (29.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Krympslang PROTECT Box

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 5.0 Class-Description: Krympslang
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000217 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympslang
Vid förfrågan:	Andra färger är tillgängliga vid förfrågan
Övrigt:	Enkelvägg/tunn vägg Dielektrisk styrka: 20 kV/mm
Info:	Krympförhållande: 2:1
Färg:	Svart transparent grön-gul
Material:	Tvårbunden polyolefin
Temperaturområde:	-55°C till +135°C Krympningstemperatur: +90°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan. Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Krympslang PROTECT Box

Art nr	Produktbeskrivning	Färg	Krympområde (mm)	Godstjocklek, krymper +- 0,1 mm	Förp. (m)
61742423	PROTECT Box 1,2/0,6 BK	svart	1.2 - 0.6	0,41	12
61742424	PROTECT Box 1,6/0,8 BK	svart	1.6 - 0.8	0,43	12
61742425	PROTECT Box 2,4/1,2 BK	svart	2.4 - 1.2	0,51	12
61742426	PROTECT Box 3,2/1,6 BK	svart	3.2 - 1.6	0,51	12
61742427	PROTECT Box 4,8/2,4 BK	svart	4.8 - 2.4	0,51	10
61742428	PROTECT Box 6,4/3,2 BK	svart	6.4 - 3.2	0,64	8
61742429	PROTECT Box 9,5/4,7 BK	svart	9.5 - 4.7	0,64	7
61742430	PROTECT Box 12,7/6,4 BK	svart	12.7 - 6.4	0,64	6
61742431	PROTECT Box 19,1/9,5 BK	svart	19.1 - 9.5	0,77	5
61742433	PROTECT Box 25,4/12,7 BK	svart	25.4 - 12.7	0,89	3
61742434	PROTECT Box 1,2/0,6 TR	transparent	1.2 - 0.6	0,41	12
61742435	PROTECT Box 1,6/0,8 TR	transparent	1.6 - 0.8	0,43	12
61742436	PROTECT Box 2,4/1,2 TR	transparent	2.4 - 1.2	0,51	12
61742437	PROTECT Box 3,2/1,6 TR	transparent	3.2 - 1.6	0,51	12
61742438	PROTECT Box 4,8/2,4 TR	transparent	4.8 - 2.4	0,51	10
61742439	PROTECT Box 6,4/3,2 TR	transparent	6.4 - 3.2	0,64	8
61742440	PROTECT Box 9,5/4,7 TR	transparent	9.5 - 4.7	0,64	7
61742441	PROTECT Box 12,7/6,4 TR	transparent	12.7 - 6.4	0,64	6
61742442	PROTECT Box 19,1/9,5 TR	transparent	19.1 - 9.5	0,77	5
61742443	PROTECT Box 25,4/12,7 TR	transparent	25.4 - 12.7	0,89	3

Senaste uppdatering (29.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16