

Krympslang PROTECT Box

Krympbar plastslang i en praktisk box, särskilt lämpad för småförbrukare.

Info

Tunnväggig



God kemisk resistens

Fördelar

Flexibel

Utmärkta fysikaliska och mekaniska egenskaper

Godkänd för användning i Nordamerika och Kanada

Användningsområden

Isolering, skydd och kabelbuntning

Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables

Produktegenskaper

Flamtålig (utom färgen: transparent)

Silikonfri

UV-beständig (bara färgen: svart)

Standarder/Godkännanden

Acceptans UL224 (utom färgen: transparent)

UL-fil nr: E476215 (utom färgen: transparent)

Övrigt

Ej resistent mot motoroljor

Inklusive

Stabelbara lådor för enkel förvaring

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Krympslang PROTECT Box

Tekniska data

| | |
|------------------------|---|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 5.0 Class-Description: Krympslang |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000217 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympslang |
| Vid förfrågan: | Andra färger är tillgängliga vid förfrågan |
| Övrigt: | Enkelvägg/tunn vägg Dielektrisk styrka: 20 kV/mm |
| Info: | Krympförhållande: 2:1 |
| Färg: | Svart transparent grön-gul |
| Material: | Tvårbunden polyolefin |
| Temperaturområde: | -55°C till +135°C Krympningstemperatur: +90°C |

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Krympslang PROTECT Box

| Art nr | Produktbeskrivning | Färg | Krympområde (mm) | Godstjocklek, krymper +- 0,1 mm | Förp. (m) |
|----------|--------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|-----------|
| 61742423 | PROTECT Box 1,2/0,6 BK | svart | 1.2 - 0.6 | 0,41 | 12 |
| 61742424 | PROTECT Box 1,6/0,8 BK | svart | 1.6 - 0.8 | 0,43 | 12 |
| 61742425 | PROTECT Box 2,4/1,2 BK | svart | 2.4 - 1.2 | 0,51 | 12 |
| 61742426 | PROTECT Box 3,2/1,6 BK | svart | 3.2 - 1.6 | 0,51 | 12 |
| 61742427 | PROTECT Box 4,8/2,4 BK | svart | 4.8 - 2.4 | 0,51 | 10 |
| 61742428 | PROTECT Box 6,4/3,2 BK | svart | 6.4 - 3.2 | 0,64 | 8 |
| 61742429 | PROTECT Box 9,5/4,7 BK | svart | 9.5 - 4.7 | 0,64 | 7 |
| 61742430 | PROTECT Box 12,7/6,4 BK | svart | 12.7 - 6.4 | 0,64 | 6 |
| 61742431 | PROTECT Box 19,1/9,5 BK | svart | 19.1 - 9.5 | 0,77 | 5 |
| 61742433 | PROTECT Box 25,4/12,7 BK | svart | 25.4 - 12.7 | 0,89 | 3 |
| 61742434 | PROTECT Box 1,2/0,6 TR | transparent | 1.2 - 0.6 | 0,41 | 12 |
| 61742435 | PROTECT Box 1,6/0,8 TR | transparent | 1.6 - 0.8 | 0,43 | 12 |
| 61742436 | PROTECT Box 2,4/1,2 TR | transparent | 2.4 - 1.2 | 0,51 | 12 |
| 61742437 | PROTECT Box 3,2/1,6 TR | transparent | 3.2 - 1.6 | 0,51 | 12 |
| 61742438 | PROTECT Box 4,8/2,4 TR | transparent | 4.8 - 2.4 | 0,51 | 10 |
| 61742439 | PROTECT Box 6,4/3,2 TR | transparent | 6.4 - 3.2 | 0,64 | 8 |
| 61742440 | PROTECT Box 9,5/4,7 TR | transparent | 9.5 - 4.7 | 0,64 | 7 |
| 61742441 | PROTECT Box 12,7/6,4 TR | transparent | 12.7 - 6.4 | 0,64 | 6 |
| 61742442 | PROTECT Box 19,1/9,5 TR | transparent | 19.1 - 9.5 | 0,77 | 5 |
| 61742443 | PROTECT Box 25,4/12,7 TR | transparent | 25.4 - 12.7 | 0,89 | 3 |

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16