


Krympslang PROTECT-HF

Krympslangen är halogenfri och därför lämplig särskilt för användning i offentliga byggnader, på flygplatser, i sjukhus med mera. Krympslangen PROTECT-HF RW har dessutom en järnvägscertifiering.

Info

Tunnväggig

Halogenfri



Spårbundet



God kemisk resistens



Halogenfri

Fördelar

Flexibel

Halogenfria produkter utvecklar varken korrosiva eller toxiska gaser vid brand, är svårantändliga, uppvisar svag brandspridning och utvecklar bara lite rök.

PROTECT-HF RW: Kan planas för markeringsändamål, lämplig för användning vid järnväg

Användningsområden

Isolering, skydd och kabelbuntning

Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables

PROTECT-HF RW: För användning vid järnväg och för märkning

Produktegenskaper

Halogenfri

God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument

Svårantändlig

Silikonfri

UV-beständig (bara färgen: svart)

Standarder/Godkännanden

PROTECT-HF box: Antändlighetsklass FMVSS 302

PROTECT-HF RW: Antändlighetsklass ASTM D 635-HB, järnvägsnormer (fordonsklass 1A enligt BS-6853 (1999), EN 45545-2

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Krympslang PROTECT-HF

HL 3, LUL 1-085 A3), Boeing BSS 7239 giftgasbildning vid materialförbränning M7

Inklusive

PROTECT-HF box: I kompakt, lätthanterlig avrullningsbox

PROTECT-HF: Plastpåse med bitar på 1,22 m

PROTECT-HF RW: Levererad på spole

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Class-Description: Krympslang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000217

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympslang

Vid förfrågan:

Andra färger är tillgängliga vid förfrågan

Övrigt:

Enkelvägg/tunn vägg

Dielektrisk styrka: 20 kV/mm

Info:

Krympförhållande: 2:1

Färg:

Svart, grön/gul, gul, vit

Material:

Polyolefin

Temperaturområde:

Krympningstemperatur: +90 °C

PROTECT-HF box: -30 till +105 °C PROTECT-HF RW: -55 till

+105 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Krympslang PROTECT-HF

Art nr	Produktbeskrivning	Färg	Krympområde (mm)	Godstjocklek, krymper +- 0,1 mm	Antal / förp.
Krympslang PROTECT-HF box					
61742489	PROTECT-HF Box 1,2/0,6 BK	svart	1.2 - 0.6	0,41	15
61742490	PROTECT-HF Box 1,6/0,8 BK	svart	1.6 - 0.8	0,43	15
61742491	PROTECT-HF Box 2,4/1,2 BK	svart	2.4 - 1.2	0,51	15
61742492	PROTECT-HF Box 3,2/1,6 BK	svart	3.2 - 1.6	0,51	15
61742493	PROTECT-HF Box 4,8/2,4 BK	svart	4.8 - 2.4	0,51	12
61742494	PROTECT-HF Box 6,4/3,2 BK	svart	6.4 - 3.2	0,65	12
61742495	PROTECT-HF Box 9,5/4,7 BK	svart	9.5 - 4.7	0,65	10
61742496	PROTECT-HF Box 12,7/6,4 BK	svart	12.7 - 6.4	0,65	8
61742497	PROTECT-HF Box 19,1/9,5 BK	svart	19.1 - 9.5	0,77	5
61742498	PROTECT-HF Box 25,4/12,7 BK	svart	25.4 - 12.7	0,89	3
Krympslang PROTECT-HF					
61742472	PROTECT-HF 1,2/0,6 BK	svart	1.2 - 0.6	0,41	61
61742473	PROTECT-HF 1,6/0,8 BK	svart	1.6 - 0.8	0,43	61
61742474	PROTECT-HF 2,4/1,2 BK	svart	2.4 - 1.2	0,51	61
61742475	PROTECT-HF 3,2/1,6 BK	svart	3.2 - 1.6	0,51	61
61742476	PROTECT-HF 4,8/2,4 BK	svart	4.8 - 2.4	0,51	61
61742477	PROTECT-HF 6,4/3,2 BK	svart	6.4 - 3.2	0,65	30,5
61742478	PROTECT-HF 9,5/4,7 BK	svart	9.5 - 4.7	0,65	30,5
61742479	PROTECT-HF 12,7/6,4 BK	svart	12.7 - 6.4	0,65	30,5
61742480	PROTECT-HF 19,1/9,5 BK	svart	19.1 - 9.5	0,77	30,5
61742481	PROTECT-HF 25,4/12,7 BK	svart	25.4 - 12.7	0,89	18,3
61742482	PROTECT-HF 3,2/1,6 GN/YE	grön-gul	3.2 - 1.6	0,51	61
61742483	PROTECT-HF 4,8/2,4 GN/YE	grön-gul	4.8 - 2.4	0,51	61
61742484	PROTECT-HF 6,4/3,2 GN/YE	grön-gul	6.4 - 3.2	0,65	30,5
61742485	PROTECT-HF 9,5/4,7 GN/YE	grön-gul	9.5 - 9.5	0,65	30,5
61742486	PROTECT-HF 12,7/6,4	grön-gul	12.7 - 6.4	0,65	30,5

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

Krympslang PROTECT-HF

Art nr	Produktbeskrivning	Färg	Krympområde (mm)	Godstjocklek, krymper +- 0,1 mm	Antal / förp.
	GN/YE				
61742487	PROTECT-HF 19,1/9,5 GN/YE	grön-gul	19.1 - 9.5	0,77	30,5
61742488	PROTECT-HF 25,4/12,7 GN/YE	grön-gul	25.4 - 12.7	0,89	18,3
Krympslang PROTECT-HF RW					
61742499	PROTECT-HF RW 2,4/1,2 BK	svart	2.4 - 1.2	0.43 - 0.6	300
61742501	PROTECT-HF RW 3,2/1,6 BK	svart	3.2 - 1.6	0.55 - 0.72	300
61742502	PROTECT-HF RW 4,8/2,4 BK	svart	4.8 - 2.4	0.55 - 0.72	300
61742503	PROTECT-HF RW 6,4/3,2 BK	svart	6.4 - 3.2	0.65 - 0.8	300
61742504	PROTECT-HF RW 9,5/4,7 BK	svart	9.5 - 4.7	0.65 - 0.75	150
61742505	PROTECT-HF RW 12,7/6,4 BK	svart	12.7 - 6.4	0.65 - 0.75	100
61742506	PROTECT-HF RW 19,1/9,5 BK	svart	19.1 - 9.5	0.7 - 0.85	50
61742507	PROTECT-HF RW 25,4/12,7 BK	svart	25.4 - 12.7	0.85 - 1.0	50
61742508	PROTECT-HF RW 2,4/1,2 WH	vit	2.4 - 1.2	0.43 - 0.6	300
61742509	PROTECT-HF RW 3,2/1,6 WH	vit	3.2 - 1.6	0.55 - 0.72	300
61742510	PROTECT-HF RW 4,8/2,4 WH	vit	4.8 - 2.4	0.55 - 0.72	300
61742511	PROTECT-HF RW 6,4/3,2 WH	vit	6.4 - 3.2	0.65 - 0.8	300
61742512	PROTECT-HF RW 9,5/4,7 WH	vit	9.5 - 4.7	0.65 - 0.75	150
61742513	PROTECT-HF RW 12,7/6,4 WH	vit	12.7 - 6.4	0.65 - 0.75	100
61742514	PROTECT-HF RW 19,1/9,5 WH	vit	19.1 - 9.5	0.7 - 0.85	50
61742523	PROTECT-HF RW 25,4/12,7 WH	vit	25.4 - 12.7	0.85 - 1.0	50
61742515	PROTECT-HF RW 2,4/1,2 YE	gul	2.4 - 1.2	0.43 - 0.6	300

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

Krympslang PROTECT-HF

Art nr	Produktbeskrivning	Färg	Krympområde (mm)	Godstjocklek, krymper +- 0,1 mm	Antal / förp.
61742516	PROTECT-HF RW 3,2/1,6 YE	gul	3.2 - 1.6	0.55 - 0.72	300
61742517	PROTECT-HF RW 4,8/2,4 YE	gul	4.8 - 2.4	0.55 - 0.72	300
61742518	PROTECT-HF RW 6,4/3,2 YE	gul	6.4 - 3.2	0.65 - 0.8	300
61742519	PROTECT-HF RW 9,5/4,7 YE	gul	9.5 - 4.7	0.65 - 0.75	150
61742520	PROTECT-HF RW 12,7/6,4 YE	gul	12.7 - 6.4	0.65 - 0.75	100
61742521	PROTECT-HF RW 19,1/9,5 YE	gul	19.1 - 9.5	0.7 - 0.85	50
61742522	PROTECT-HF RW 25,4/12,7 YE	gul	25.4 - 12.7	0.85 - 1.0	50

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16