

Krympslang PROTECT-M/PROTECT-T

TBW/TBM Värmekrympslang är en 3:1 tjock/medium krympslang främst avsedd för krävande omgivningar som t ex applikationer under vatten och under jord.

Info

Medeltjock-/tjockväggig



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Korrosionsbeständig



UV-beständig



Vattentät

Fördelar

Uppfyller höga mekaniska krav för installation under vatten och direkt i jord
Hög motståndskraft mot nötning, korrosion och kemikalier
God väderresistens

Användningsområden

Tjock och medium krympslang för 600 V, 90 °C lågspänningsapplikationer för avbrottsfri användning
Idealisk för tätning av kabelskarvar och anslutningar i lågspänningsapplikationer.

Produktegenskaper

Självhäftande insida som förbinder mot plast, gummi, neopren, stål och polyeten

Silikonfri

UV-beständig

Halogenfri

Senaste uppdatering (03.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Krympslang PROTECT-M/PROTECT-T

Inklusive

Plastpåse med längder på 1 m

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Class-Description: Krympslang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000217

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympslang

Övrigt:

PROTECT-M: medeltjockväggig; PROTECT-T: tjockväggig

Genomslagshållfasthet: 15 kV/mm

Info:

Krympförhållande: 3:1

Färg:

Svart

Material:

Tvärbunden modifierad polyolefin, med termoplastisk vidhäftande beläggning på insidan

Temperaturområde:

-40 °C till +120 °C

Krymptemperatur: +110 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Krympslang PROTECT-M/PROTECT-T

Art nr	Produktbeskrivning	Krympområde (mm)	Godstjocklek, krymper +/- 0,1 mm	Förp. (m)
mellan vägg				
61742460	PROTECT-M 12/3 BK	12 - 3	2,2	15
61742461	PROTECT-M 33/8 BK	33 - 8	2,6	10
61742462	PROTECT-M 40/12 BK	40 - 12	2,6	5
61742463	PROTECT-M 56/17 BK	56 - 17	2,9	3
61742464	PROTECT-M 92/26 BK	92 - 26	3,15	1

Senaste uppdatering (03.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16