

Krympslang PROTECT-M/PROTECT-T

TBW/TBM Värmekrympslang är en 3:1 tjock/medium krympslang främst avsedd för krävande omgivningar som t ex applikationer under vatten och under jord.

Info

Medeltjock-/tjockväggig



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Halogenfri



Korrosionsbeständig



UV-beständig



Vattentät

Fördelar

Uppfyller höga mekaniska krav för installation under vatten och direkt i jord
Hög motståndskraft mot nötning, korrosion och kemikalier
God väderresistens

Användningsområden

Tjock och medium krympslang för 600 V, 90 °C lågspänningsapplikationer för avbrottsfri användning
Idealisk för tätning av kabelskarvar och anslutningar i lågspänningsapplikationer.

Produktegenskaper

Självhäftande insida som förbinder mot plast, gummi, neopren, stål och polyeten
Silikonfri
UV-beständig
Halogenfri

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Krympslang PROTECT-M/PROTECT-T

Inklusive

Plastpåse med längder på 1 m

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 5.0 Class-Description: Krympslang
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000217 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympslang
Övrigt:	PROTECT-M: medeltjockväggig; PROTECT-T: tjockväggig Genomslagshållfasthet: 15 kV/mm
Info:	Krympförhållande: 3:1
Färg:	Svart
Material:	Tvårbunden modifierad polyolefin, med termoplastisk vidhäftande beläggning på insidan
Temperaturområde:	-40 °C till +120 °C Krymptemperatur: +110 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppertillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Krympslang PROTECT-M/PROTECT-T

Art nr	Produktbeskrivning	Krympområde (mm)	Godstjocklek, krymper +/- 0,1 mm	Förp. (m)
mellan vägg				
61742460	PROTECT-M 12/3 BK	12 - 3	2,2	15
61742461	PROTECT-M 33/8 BK	33 - 8	2,6	10
61742462	PROTECT-M 40/12 BK	40 - 12	2,6	5
61742463	PROTECT-M 56/17 BK	56 - 17	2,9	3
61742464	PROTECT-M 92/26 BK	92 - 26	3,15	1
Tjock vägg				
61742455	PROTECT-T 13/3 BK	13.0 - 3.0	2,65	25
61742456	PROTECT-T 19/6 BK	19 - 6	2,65	15
61742457	PROTECT-T 45/13 BK	45 - 13	3,7	5
61742458	PROTECT-T 52/15 BK	52.0 - 15.0	4,1	3
61742459	PROTECT-T 130/45 BK	130 - 45	4,2	1

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16