

Krympslang PROTECT Set

Krympslang PROTECT-set innehåller ett urval av vanliga PROTECT-krympslangstorlekar en praktisk låda. Setet används främst i reparations- och underhållssyften.



God kemisk resistens



Monteringstid

Fördelar

Praktiskt plast kit med PROTECT krympslangar inklusive liten varmluftspistol

Användningsområden

Idealisk för service och reparation, forskning och utveckling samt småskalig produktion

Produktegenskaper

Flamtålig (utom färgen: transparent)

Silikonfri

UV-beständig (bara färgen: svart)

Standarder/Godkännanden

Acceptans UL224 (utom färgen: transparent)

UL-fil nr: E476215 (utom färgen: transparent)

Övrigt

Ej resistent mot motoroljor

Inklusive

Krympsatsen i en praktisk väska

Sortiment av gemensamma krympslangstorlekar av typen PROTECT

Content:

50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 BK

50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 TR

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Krympslang PROTECT Set

50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 BK
50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 TR
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 BK
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 TR
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 YE
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 WH
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BK
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 TR
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 YE
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BU
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BK
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 WH
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 YE
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BU
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BK
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BU
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 BK
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 RD
5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BK
5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BU
5 x 180 mm Shrink tube PROTECT 25,4/12,7 BK
1 x HOT GUN

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Class-Description: Krympslang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000217

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympslang

Övrigt:

Enkelvägg/tunn vägg

Dielektrisk styrka: 20 kV/mm

Info:

Krympförhållande: 2:1

Material:

Tvårbunden polyolefin

Temperaturområde:

-55°C till +135°C

Krympningstemperatur: +90°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Krympslang PROTECT Set

Produktbeskrivning	Art nr
PROTECT Set	61742465

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16