

Krympslang PROTECT

Krympslangen är särskilt intressant för den nordamerikanska marknaden på grund av diverse certifieringar som CSA eller UR. Krympförhållandet är 2:1.

Info

Tunnväggig



God kemisk resistens



Flamhämmande

Fördelar

Flexibel

Utmärkta fysikaliska och mekaniska egenskaper

Godkänd för användning i Nordamerika och Kanada

Användningsområden

Isolering, skydd och kabelbuntning

Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables

Produktegenskaper

Flamtålig (utom färgen: transparent)

Silikonfri

UV-beständig (bara färgen: svart)

Standarder/Godkännanden

Acceptans UL224 (utom färgen: transparent)

UL-fil nr: E476215 (utom färgen: transparent)

Övrigt

Ej resistent mot motoroljor

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Krympslang PROTECT

Inklusive

Plastpåse med längder på 1,22 m

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 5.0 Class-Description: Krympslang
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000217 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympslang
Vid förfrågan:	Andra färger är tillgängliga vid förfrågan
Övrigt:	Enkelvägg/tunn vägg Dielektrisk styrka: 20 kV/mm
Info:	Krympförhållande: 2:1
Färg:	Svart transparent grön-gul
Material:	Tvärbunden polyolefin
Temperaturområde:	-55°C till +135°C Krympningstemperatur: +90°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Krympslang PROTECT

Art nr	Produktbeskrivning	Färg	Krympområde (mm)	Godstjocklek, krymper +- 0,1 mm	Förp. (m)
61742400	PROTECT 1,2/0,6 BK	svart	1.2 - 0.6	0,41	61
61742401	PROTECT 1,6/0,8 BK	svart	1.6 - 0.8	0,43	61
61742402	PROTECT 2,4/1,2 BK	svart	2.4 - 1.2	0,51	61
61742403	PROTECT 3,2/1,6 BK	svart	3.2 - 1.6	0,51	61
61742404	PROTECT 4,8/2,4 BK	svart	4.8 - 2.4	0,51	61
61742405	PROTECT 6,4/3,2 BK	svart	6.4 - 3.2	0,64	30,5
61742406	PROTECT 9,5/4,7 BK	svart	9.5 - 4.7	0,64	30,5
61742407	PROTECT 12,7/6,4 BK	svart	12.7 - 6.4	0,64	30,5
61742408	PROTECT 19,1/9,5 BK	svart	19.1 - 9.5	0,77	30,5
61742409	PROTECT 25,4/12,7 BK	svart	25.4 - 12.7	0,89	18,3
61742416	PROTECT 3,2/1,6 GN/YE	grön-gul	3.2 - 1.6	0,51	61
61742417	PROTECT 4,8/2,4 GN/YE	grön-gul	4.8 - 2.4	0,51	61
61742418	PROTECT 6,4/3,2 GN/YE	grön-gul	6.4 - 3.2	0,64	30,5
61742419	PROTECT 9,5/4,7 GN/YE	grön-gul	9.5 - 4.7	0,64	30,5
61742420	PROTECT 12,7/6,4 GN/YE	grön-gul	12.7 - 6.4	0,64	30,5
61742421	PROTECT 19,1/9,5 GN/YE	grön-gul	19.1 - 9.5	0,77	30,5
61742422	PROTECT 25,4/12,7 GN/YE	grön-gul	25.4 - 12.7	0,89	18,3

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16