

DKK dubbel klämma

DKK dubbel klämma för att fästa kablar och ledare



Fördelar

Säkert skydd utan att begränsa rörligheten hos kabelns ledare
Brett kabelomfång

Användningsområden

Enkla och pålitliga fästklämmor för hisstyrkablar

Övrigt

Installationsriktlinjer för ÖLFLEX® -LIFT RH och RS hisstyrkablar finns i bilaga T5.

Maximal belastning för varje klämma: 800 N (80 kg)

Endast för vertikal montering

Inklusive

Slagankare, skruvar och säkerhetsskivor levereras som installationstillbehör.

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000127

ETIM 5.0 Class-Description: Fästklammer

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000127

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Fästklämma

Temperaturområde:

hög mekanisk belastning: +65 °C

låg mekanisk belastning: +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

DKK dubbel klämma

Art nr	Benämning	För kabel Ø (mm)	Längd x bredd x höjd (mm)	Vikt (kg/styck)	Antal / förp.
DKK					
52026010	DKK 18	15 - 18	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1
52026012	DKK 26	19 - 26	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1