

## DKK dubbel klämma

DKK dubbel klämma för att fästa kablar och ledare



### Fördelar

Säkert skydd utan att begränsa rörligheten hos kabelns ledare  
Brett kabelomfång

### Användningsområden

Enkla och pålitliga fästklämmor för hisstyrkablar

### Övrigt

Installationsriktlinjer för ÖLFLEX® -LIFT RH och RS hisstyrkablar finns i bilaga T5.  
Maximal belastning för varje klämma: 800 N (80 kg)  
Endast för vertikal montering

### Inklusive

Slagankare, skruvar och säkerhetsskivor levereras som installationstillbehör.

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000127

ETIM 5.0 Class-Description: Fästklammer

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000127

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Fästklämma

Temperaturområde:

hög mekanisk belastning: +65 °C

låg mekanisk belastning: +100 °C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.  
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

## DKK dubbel klämma

Art nr	Benämning	För kabel Ø (mm)	Längd x bredd x höjd (mm)	Vikt (kg/styck)	Antal / förp.
DKK					
52026010	DKK 18	15 - 18	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1
52026012	DKK 26	19 - 26	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16