

EKK enkel klämma

EKK enkel klämma för att fästa kablar och ledare



Fördelar

Säkert skydd utan att begränsa rörligheten hos kabelns ledare
Brett kabelomfång

Användningsområden

Enkla och pålitliga fästklämmor för hisstyrkablar

Övrigt

Installationsriktlinjer för ÖLFLEX® -LIFT RH och RS hisstyrkablar finns i bilaga T5.
Maximal belastning för varje klämma: 800 N (80 kg)
Endast för vertikal montering

Inklusive

Slagankare, skruvar och säkerhetsskivor levereras som installationstillbehör.

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000127 ETIM 5.0 Class-Description: Fästklammer
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000127 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Fästklämma
Temperaturområde:	High mechanical load: +65° C Low mechanical load: +100° C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

EKK enkel klämma

Art nr	Benämning	För kabel Ø (mm)	Längd x bredd x höjd (mm)	Vikt (kg/styck)	Antal / förp.
Enkel klämma					
52026000	EKK 18	15 - 18	125 x 45 x 120	1,4	1
52026011	EKK 26	19 - 26	125 x 45 x 120	1,4	1

Senaste uppdatering (29.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16