

## EKK enkel klämma

EKK enkel klämma för att fästa kablar och ledare



### Fördelar

Säkert skydd utan att begränsa rörligheten hos kabelns ledare  
Brett kabelomfång

### Användningsområden

Enkla och pålitliga fästklämmor för hisstyrkablar

### Övrigt

Installationsriktlinjer för ÖLFLEX® -LIFT RH och RS hisstyrkablar finns i bilaga T5.  
Maximal belastning för varje klämma: 800 N (80 kg)  
Endast för vertikal montering

### Inklusive

Slagankare, skruvar och säkerhetsskivor levereras som installationstillbehör.

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000127 ETIM 5.0 Class-Description: Fästklammer
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000127 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Fästklämma
Temperaturområde:	hög mekanisk belastning: +65 °C låg mekanisk belastning: +100 °C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.  
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

## EKK enkel klämma

Art nr	Benämning	För kabel Ø (mm)	Längd x bredd x höjd (mm)	Vikt (kg/styck)	Antal / förp.
Enkel klämma					
52026000	EKK 18	15 - 18	125.0 x 45.0 x 120.0	1,4	1
52026011	EKK 26	19 - 26	125.0 x 45.0 x 120.0	1,4	1

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16