Kabelvagnssystem för C-profilskenor i rostfritt stål

Lapp Group erbjuder ett komplett kabelvagnssystem både för flata kablar och för runda kablar.

Info
Kalkyleringsverktyg på vår webbplats (under Kunskapscentrum kabeltillbehör)



Fördelar
Skonsamma kabelklämmor förhindrar en skarp vikning av kablarna
Dammtäta kullager (hjul) säkerställer en lätt gång i skenorna

Användningsområden
Kranar och transportsystem
För telfrar och transportanläggningar
Maskinteknik
Tvättanläggningar
Ej lämplig för applikationer inom EX-zoner

Övrigt
Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
Vi rekommenderar inte att montera fler än tre rundkabelklämmor under varandra
Böjradie och fäste motsvarar fast kabeldragning

Inklusive
Leveranslängd C-profilskena 6 m

Design
Installationen av ett system är beroende av en mängd olika faktorer, t.ex. max. hängande kabellängd (kabelvikt) och arbetslängd.

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002935 ETIM 5.0 Class-Description: Tillbehör för kabelsupportystem
Allmänt:	Maximal bärförmåga: 20 kg
Material:	Metalldelar: Syrabeständigt rostfritt stål SS 2343 Skruvar och muttrar: Syrabeständigt rostfritt stål A4 Klämmor: Polyamid 6
Temperaturområde:	-40 °C till +120 °C

Senaste uppdatering (14.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Kabelvagnssystem för C-profilskenor i rostfritt stål

Observera

CIBES® är ett registrerat varumärke för firman Swedish Cable Trolleys AB
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (14.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

Kabelvagnssystem för C-profilskenor i rostfritt stål

Produktinformation

Art nr	Benämning	System	Max. höjd x bredd flatkabel mm	Maximal rundkabeldiameter i mm	Antal / förp.
Kabelvagn flatkabel					
62200453	Kabelvagn platt C30 15x54 rostfritt stål	C30 rostfritt stål	15.0 x 54.0	-	1
62200462	Kabelvagn platt C30 30x54 rostfritt stål	C30 rostfritt stål	30.0 x 54.0	-	1
62200630	Dragvagn platt C30 30x54 rostfritt stål	C30 rostfritt stål	30.0 x 54.0	-	1
62200640	Ändklämma platt C30 30x54 rostfritt stål	C30 rostfritt stål	30.0 x 54.0	-	1
Kabelvagn rundkabel					
62200120	Kabelvagn rund C30 rostfritt stål	C30 rostfritt stål	-	-	1
62200680	Dragvagn rund C30 rostfritt stål	C30 rostfritt stål	-	-	1
62200130	Kabelklämma rund 10-16 mm rostfritt stål	C30 rostfritt stål	-	10.0 - 16.0	1
62200463	Kabelklämma rund 17-25mm rostfritt stål	C30 rostfritt stål	-	17.0 - 25.0	1
62200700	Kabelklämma rund 26-36mm rostfritt stål	C30 rostfritt stål	-	26.0 - 36.0	1
62200690	Ändklämma rund rostfritt stål	C30 rostfritt stål	-	-	1
Fästkomponenter					
62200454	C-profilskena 6 m C30 rostfritt stål	C30 rostfritt stål	-	-	1
62200600	Skenanslutningselement C30 rostfritt stål	C30 rostfritt stål	-	-	1
62200610	Skenhållare flexibel C30 rostfritt stål	C30 rostfritt stål	-	-	1
62200487	Skenhållare vägg C30 rostfritt stål	C30 rostfritt stål	-	-	1
62200620	Stoppare C30 rostfritt stål	C30 rostfritt stål	-	-	1
62200660	Förlängningsarm 800 mm C30 rostfritt stål	C30 rostfritt stål	-	-	1
62200650	Medbringararm 400 mm rostfritt stål	C30 rostfritt stål	-	-	1
62200670	Klämma stålbärare rostfritt stål	C30 rostfritt stål	-	-	1

Senaste uppdatering (14.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16