KNIPEX kabelkniv

KNIPEX kabelkniv med härdat blad och isolerat grepp

Info
Stark rak klinga för arbete med isolering på grova kablar



Fördelar
Mer säkerhet genom mjuka komponenter som inte glider
Bra kraftöverföring när kniven dras genom tumuttaget och fingerhakarna på änden av greppet
Ergonomiskt tack vare ett flerkomponentsgrepp
Isolerat grepp möjliggör arbete under spänning upp till 1 000V

Produktegenskaper
Transparent skyddskåpa

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000155 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kniv
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000155 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kniv
Certifikat:	Isolerad enligt IEC 60900, kan användas upp till 1 000V AC/1 500V DC VDE-testad
Material:	Särskilt verktygsstål, oljehärdat

Observera
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (08.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

KNIPEX kabelkniv

Art nr	Benämning	Vikt (kg)	Längd (mm)
Kabelkniv			
62120510	Kabelkniv KAMI 19	0,067	190

Senaste uppdatering (08.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16