

KNIPEX skalkniv

KNIPEX skalkniv med härdat blad och isolerat grepp

Info

Skala utan att skada ledarisoleringen



Fördelar

Mer säkerhet genom mjuka komponenter som inte glider

Bra kraftöverföring när kniven dras genom tumtaget och fingerhakarna på änden av greppet

Ergonomiskt tack vare ett flerkomponentsgrepp

Isolerat grepp möjliggör arbete under spänning upp till 1 000V

Produktegenskaper

Transparent skyddskåpa

Med glidsko på spetsen

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000155

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kniv

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000155

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kniv

Certifikat:

Isolerad enligt IEC 60900, kan användas upp till 1 000V

AC/1 500V DC

VDE-testad

Material:

Kirurgstål, rostfritt, lufthärdat

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

KNIPEX skalkniv

Art nr	Benämning	Vikt (kg)	Längd (mm)
Skalkniv			
62120511	Avmantlingskniv ABMI 18	0,068	180