KNIPEX kabelsax

KNIPEX kabelsax för ledare med en yttre diameter upp till 20 mm, tack vare ergonomisk konstruktion särskilt skonsam för användaren, tillverkad i Tyskland

Info
Låg kraftförbrukning tack vare gynnsamma utväxlingsförhållanden och optimerad skärgeometri



Fördelar
Särskild struktur med två klingor delar upp skärningsprocessen i försnitt och eftersnitt
Lätt och ren klippning med endast en hand
Ergonomiskt tack vare ett flerkomponentsgrepp
Isolerat grepp möjliggör arbete under spänning upp till 1 000V

Användningsområden
Skär koppar- och aluminiumkabel

Produktegenskaper
Härdade skär med precisionsslipning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000142 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelskärare
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000142 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelsax
Certifikat:	Isolerad enligt IEC 60900, kan användas upp till 1 000V AC/1 500V DC VDE-testad
Material:	Särskilt verktygsstål i specialkvalitet, smidet, förkromat

Observera
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (08.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

KNIPEX kabelsax

Art nr	Benämning	Kabeldiameter mm	Vikt (kg)	Längd (mm)
62120523	Kabelsax KASI 20	20	0,34	200

Senaste uppdatering (08.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16