

KNIPEX spärrsax

KNIPEX spärrsax för ledare med stor yttre diameter, ergonomisk design, tillverkad i Tyskland

Info

Låg kraftförbrukning till följd av mycket hög utväxling



Fördelar

Enhandsmanövrering tack vare spärrfunktion
Ergonomiskt tack vare ett flerkomponentsgrepp
Isolerat grepp möjliggör arbete under spänning upp till 1 000V

Användningsområden

Skär koppar- och aluminiumkabel
Ej avsedd för ståltråd och tråddledningar

Produktegenskaper

Härdade skär med precisionsslipning
Svivelkniven kan låsas upp i vilken skärposition som helst med en tumtryckning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000142 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelskärare
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000142 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelsax
Certifikat:	Isolerad enligt IEC 60900, kan användas upp till 1 000V AC/1 500V DC VDE-testad
Material:	Särskilt verktygsstål i specialkvalitet, smidet, oljehärdat

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

KNIPEX spärrsax

Art nr	Benämning	Kabeldiameter mm	Vikt (kg)	Längd (mm)
62120524	Spärrsax KSRI 525	32	0,652	250
62120525	Spärrsax KSRI 628	52	0,835	280