

KNIPEX spärrsax

KNIPEX spärrsax för ledare med stor yttre diameter, ergonomisk design, tillverkad i Tyskland

Info

Låg kraftförbrukning till följd av mycket hög utväxling



Fördelar

Enhandsmanövrering tack vare spärrfunktion
Ergonomiskt tack vare ett flerkomponentsgrepp
Isolerat grepp möjliggör arbete under spänning upp till 1 000V

Användningsområden

Skär koppar- och aluminiumkabel
Ej avsedd för ståltråd och tråddledningar

Produktegenskaper

Härdade skär med precisionsslipning
Svivelkniven kan låsas upp i vilken skärposition som helst med en tumtryckning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000142 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelskärare
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000142 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelsax
Certifikat:	Isolerad enligt IEC 60900, kan användas upp till 1 000V AC/1 500V DC VDE-testad
Material:	Särskilt verktygsstål i specialkvalitet, smidet, oljehärdat

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

KNIPEX spärrsax

Art nr	Benämning	Kabeldiameter mm	Vikt (kg)	Längd (mm)
62120524	Spärrsax KSRI 525	32	0,652	250
62120525	Spärrsax KSRI 628	52	0,835	280

Senaste uppdatering (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16